


SKINTOP® DIX-M AUTOMATION

Multiple sealing insert with longitudinal cut for assembled data cables, IP 68 sealing.



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Время на монтаж



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Расширенный температурный диапазон



Стойкий к УФ-лучам

Преимущества

Special design with a round pilot hole and longitudinal cut for an easy insertion of one or more assembled data cables.

Protection class IP 68 can be achieved if the holes are optimally covered.

High functional safety thanks to optimal strain relief.

Области применения

For use with metric SKINTOP®/SKINTOP® CLICK cable glands.

To be used instead of the standard sealing insert in the SKINTOP® cable gland.

UV and oil resistant material.

Конструкция

Оптимально подобранный вырез для ввода кабелей для интерфейса AS-I

Уплотнительная вставка с отверстием и прорезью для простого ввода конфекционированных Fieldbus кабелей

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

ETIM 5.0 Class-Description: заглушка для кабельных вводов с резьбой

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000032

Описание класса ETIM 6.0: Резьбовая заглушка

Последнее обновление (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® DIX-M AUTOMATION

По запросу:	Специальные формы
Поставляемые цвета:	Черный, RAL 9005
Материал:	NBR
Класс защиты:	IP 54 IP 66 и IP 68 — 5 атм., 30 мин (только для шлицованных вставок DIX при соблюдении указанного диапазона зажимов)
Температурный диапазон:	от -40 до +100 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



SKINTOP® DIX-M AUTOMATION

Артикул	Обозначение/Размер	Число кабелей x Ø кабеля в мм	Штук/ед. упаковки
SKINTOP® DIX-M ASI			
53611001	M 20	1	50
SKINTOP® DIX-M ASI DUO			
53611004	M 25	2	50
SKINTOP® DIX-M с разрезом			
53440982	M 25	1 x 3.0 - 7.0	50
53440983	M 25	1 x 4.0 - 9.0	50
53440980	M 25	1	50
53440970	M 32	1 x 4.5 - 6.5	50
53611006	M 32	1 x 5.0 - 8.5	50
53611005	M 32	1 x 6.0 - 11.0	50
53611007	M 32	3 x 6.0 - 8.0	50
53310444	M 40	3 x 7.0 - 10.0	25
53611008	M 40	4 x 6.5 - 9.0	25

SKINTOP® DIX-M AUTOMATION