

SKINTOP® SD-M

SKINTOP® SD-M, несколько уплотнительных вставок, не допускающих проникновения пыли и грязи в корпус, а также применяемых для защиты неиспользуемых точек подключения



Время на монтаж



Оптимальная защита от растягивающих усилий

Преимущества

Препятствует попаданию пыли и грязи внутрь корпуса

Области применения

Пылезащитная крышка помещается под накидную гайку кабельного ввода.

Подготовка к монтажу

Защита неиспользуемых соединений

Примечание

Простое использование, без демонтажа - кабель протолкнуть

Поставка осуществляется в максимально возможной ед. упаковки, мин. количество – одна упаковка

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

ETIM 5.0 Class-Description: заглушка для кабельных вводов с резьбой

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000032

Описание класса ETIM 6.0: Резьбовая заглушка

Поставляемые цвета:

Чёрный

Материал:

Вспененный полиэтилен

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SKINTOP® SD-M**

Артикул	Обозначение/Размер	PL_DYN_DURCHMESSER	Высота (мм)	Штук/ед. упаковки
SKINTOP® SD-M				
54113100	SD-M 12	11.5	2.0	100
54113110	SD-M 16	15.0	2.0	100
54113120	SD-M 20	20.0	2.0	100
54113130	SD-M 25	25.0	2.0	50
54113140	SD-M 32	30.0	2.0	50
54113150	SD-M 40	40.0	2.0	25
54113160	SD-M 50	49.0	2.0	25
54113170	SD-M 63	58.0	2.0	25

Последнее обновление (25.04.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16