


SKINTOP® FIBER

SKINTOP® FIBER, cable gland for fiber optic cables, strain relief and sealing

Информация

Enables a good fixation and sealing without impairing the transmission performance



Время на монтаж

Преимущества

Special sealing insert with 12 x 0-3mm clamping range

Easy assembly and disassembly thanks to the insertion aid

Smooth clamping of sensitive fibre optic cables due to the soft EPDM material

The slotted holes allow the insertion of pre-assembled fiber optical cables

Области применения

Assembly of fiber optic cables

Broadband expansion

FTTx-применение

Industry 4.0

Возможно применение для внутренней и наружной прокладки

Конструкция

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262

Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Примечание

To achieve a high degree of protection, unoccupied holes can be closed with a SKINTOP DIX-DV plug

Комплектация

Counter nut SKINTOP® GMP-GL-M included

SKINTOP® FIBER

Техническая информация

Внимание:	Моменты затяжки приводятся в руководстве по монтажу
Поставляемые цвета:	RAL 7035 светло-серый
Материал:	Body: Polyamide Seal: EPDM (uv- and ozone-resistant)
Класс защиты:	IP 66 (when all boreholes are optimally occupied)
Температурный диапазон:	от -20 °C до +100 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SKINTOP® FIBER

Артикул	Обозначение/Размер	Ø F mm	SW и размер ключа, мм	Общая длина С мм	Thread length D mm	Штук/ед. упаковки
54113180	M 32 x 1,5	0 - 3	36	47.0	10	10

Последнее обновление (17.02.2021)

©2021 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® FIBER

