

SKINTOP® MS-HF-M BRUSH

SKINTOP® MS-HF-M BRUSH, nickel-plated brass cable gland with low resistance 360° screen contact, fast and simple assembling

Информация

Кабельный ввод для применения на железнодорожном транспорте

Hazard Level: HL 3



Железно-дорожный транспорт



Не поддерживают горение



Без галогенов



Надёжность



ЭМС

Преимущества

Без галогенов, самозатухающий

Оптимальный низкоомный контакт с экраном, 360°

Быстрый монтаж в сравнении с подобными системами

Высокая надёжность эксплуатации

Свободная подгонка кабелей при монтаже

Области применения

Метро и поезда

Системы автоматизации

Двигатели большой мощности

Преобразователь частоты

Последнее обновление (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-HF-M BRUSH

Конвейерные и транспортные системы

Стандарты / Сертификаты соответствия

DIN EN 45545-2 (HL3)

DIN EN 45545-3 (E30)

Конструкция

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262

Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Примечание

Для корпусов с лакированным, анодированным или порошковым покрытием необходимы для оптимального контакта контргайки для выравнивания потенциала земли типа SKINDICHT® SM-PE-M

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441

Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание:

Монтажные размеры и
момент затяжки
см. табл. T21 в приложении

Материал:

Body: nickel plated brass
Insert: halogen-free polyamide acc. to UL 94 V0
EMC-brush: brass wire
Sealing: special elastomere
O-ring: special elastomere

Класс защиты:

IP 68 - 5 bar

Температурный диапазон:

Динамический: от -25 до +100 °C

Неподвижное применение: от -40 до +100 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SKINTOP® MS-HF-M BRUSH

Артикул	Обозначение/Размер	Ø F mm	Мин. Ø по оплётке, мм	SW и размер ключа, мм	Общая длина C мм	Thread length D mm	Штук/ед. упаковки
53112543	M 25 x 1,5	9 - 17	6	29	36.0	8	10
53112544	M 32 x 1,5	11 - 21	8	36	42.2	9	5
53112545	M 40 x 1,5	19 - 28	10	45	49.5	9	5
53112546	M 50 x 1,5	27 - 35	14	54	52.0	10	5
53112547	M 63 x 1,5	34 - 45	20	67	61.3	15	1