


SKINTOP® MS-IS-M

SKINTOP® MS-IS-M, латунный кабельный сальник для промышленных соединителей, с короткой соединительной резьбой для экономии пространства и различными диапазонами зажима



Машиностроение, промышленное оборудование



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Износостойкие



Штекер со стандартным корпусом



Расширенный температурный диапазон

Преимущества

Короткая соединительная резьба для экономии пространства внутри разъемов

Широкий изменяемый диапазон крепления

Оптимальная защита от растягивающих нагрузок

Области применения

Созданы специально для использования с промышленными электрическими соединителями

Конструкция

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262

Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Комплектация

В комплект поставки входит только кабельный сальник без прямоугольного соединителя

Последнее обновление (26.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-IS-M

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441

Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание:

Монтажные размеры и
момент затяжки
см. табл. T21 в приложении

Материал:

Корпус: Латунь, покрытая никелем насадка: Уплотнение,
полиамид: Уплотнительное кольцо CR: NBR

Класс защиты:

IP 68 - 5 bar

Температурный диапазон:

Динамический: от -25 до +100 °C
Статический монтаж: от -40 до +100 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



SKINTOP® MS-IS-M

Артикул	Обозначение/Размер	Ø F mm	SW и размер ключа, мм	Общая длина C мм	Thread length D mm	Штук/ед. упаковки
SKINTOP® MS-IS-M						
53112780	M 25 x 1,5	11 - 18	30	37.0	5	25
53112790	M 32 x 1,5	16 - 25	40	43.0	5	25