

SKINTOP® SDV-M ATEX

SKINTOP® SDV-M ATEX, для защиты от пыли



Время на монтаж



Надёжность

Преимущества

Надёжное уплотнение во взрывоопасных средах
Простое применение
Высокая степень защиты

Области применения

SKINTOP® SDV-M для использования в сочетании со SKINTOP® MS-M ATEX, MS-M ATEX BRUSH или SKINTOP® K-M ATEX plus (синий)
Группа приборов II/категория 2G+1D

Примечание

Могут применяться также с SKINTOP® ST-M и SKINTOP® MS-M вне взрывоопасных зон

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

ETIM 5.0 Class-Description: заглушка для кабельных вводов с резьбой

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000032

Описание класса ETIM 6.0: Резьбовая заглушка

Внимание:

Монтажные размеры и момент затяжки
см. упаковочный лист

Материал:

CR (хлоропреновая резина)

Класс защиты:

IP 68 - 10 bar

Последнее обновление (24.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® SDV-M ATEX

Температурный диапазон:

от -30 до +70 °С
кратковременно до +90 °С

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SKINTOP® SDV-M ATEX**

Артикул	Обозначение/Размер	Высота головки в мм SKINTOP®	Штук/ед. упаковки
SKINTOP® SDV-M ATEX			
54113002	M 12 ATEX	3.0	50
54113012	M 16 ATEX	3.0	50
54113022	M 20 ATEX	3.5	50
54113032	M 25 ATEX	3.5	50
54113042	M 32 ATEX	4.0	25
54113052	M 40 ATEX	4.0	25
54113062	M 50 ATEX	4.5	10
54113072	M 63 ATEX	4.5	5

Последнее обновление (24.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappusa.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16