


SKINTOP® COLD-R

SKINTOP® COLD-R, латунный кабельный сальник с метрической резьбой, очень устойчивый к низким температурам и к ударам при низких температурах, с понижающей уплотнительной вставкой

Информация

Для экстремально низких температур



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Морозостойкие



Стойкий к коррозии



Механическая стойкость



Расширенный температурный диапазон

Преимущества

Повышенная морозостойкость

Стойкость к удару при низких температурах

Высокие механические нагрузки

Оптимальная защита от растягивающих нагрузок

Широкий изменяемый диапазон крепления

Области применения

С уплотнительной вставкой-переходником, позволяющей герметизировать кабель с меньшим наружным диаметром

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File № E79903

Последнее обновление (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® COLD-R

Конструкция

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441 Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Внимание:	Монтажные размеры и момент затяжки см. табл. T21 в приложении
Материал:	Корпус: латунь, покрытая никелем Вставка: спец. полиамид Уплотнение: силикон О-кольцо: силикон
Класс защиты:	IP 68 - 10 bar (M12 - M20) IP 68 - 5 bar (M25 - M63) NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12
Температурный диапазон:	от -70 до +100 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



SKINTOP® COLD-R

Артикул	Обозначение/Размер	Ø F mm	SW и размер ключа, мм	Общая длина C мм	Thread length D mm	Штук/ед. упаковки
SKINTOP® COLD-R						
53113600	M 12 x 1,5	1 - 5	16	26.5	6,5	100
53113610	M 16 x 1,5	2 - 7	20	33.0	7	100
53113620	M 20 x 1,5	5 - 10	24	37.0	8	50
53113630	M 25 x 1,5	6 - 13	29	38.5	8	25
53113640	M 32 x 1,5	7 - 15	36	45.5	9	25
53113650	M 40 x 1,5	15 - 23	45	48.0	9	10
53113660	M 50 x 1,5	22 - 29	54	55.5	10	5
53113670	M 63 x 1,5	28 - 39	67	67.0	15	5