

SKINTOP® GRIP-M / SKINTOP® GRIP-M-XL

SKINTOP® GRIP-M — кабельный сальник с седлообразным хомутом и защитой кабеля от растягивающих усилий для жестких условий эксплуатации

Информация

НОВИНКА: теперь с соединительной резьбой XL



Электротранспорт



Машиностроение, промышленное оборудование



Большой диапазон размеров резьбы



Механическая стойкость



Время на монтаж



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Износостойкие



Надёжность

Преимущества

Защита от перегибания и выпадения кабелей
 Высокая защита от растягивающих усилий
 Для высоких механических нагрузок

Последнее обновление (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® GRIP-M / SKINTOP® GRIP-M-XL

Надёжная защита кабелей от перегибов

Области применения

Кабельные вводы с двойными зажимами для защиты кабелей от растягивающих нагрузок, для экстремальных условий эксплуатации

Передвижное электрооборудование

Электрооборудование на стройплощадках

Строительство кранов и транспортеров

Зарядная инфраструктура для электромобилей

Стандарты / Сертификаты соответствия

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262

Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Испытано по IEC 62196-1: кондуктивная зарядка электромобилей

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441

Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание:

Монтажные размеры и момент затяжки
см. упаковочный лист

Материал:

Корпус: Латунь, покрытая никелем насадка: Уплотнение,
полиамид: Уплотнительное кольцо CR: NBR

Класс защиты:

IP 68 - 10 bar
IP 69

Температурный диапазон:

Динамический: от -25 до +100 °C
Неподвижное применение: от -40 до +100 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SKINTOP® GRIP-M / SKINTOP® GRIP-M-XL

Артикул	Обозначение/Размер	Ø F mm	SW и размер ключа, мм	Общая длина С мм	Thread length D mm	Штук/ед. упаковки
SKINTOP® GRIP-M						
53113180	M 16 x 1,5	4.5 - 10.0	20	41.0	7	25
53113200	M 20 x 1,5	7 - 13.0	24	46.0	8	25
53113210	M 25 x 1,5	9 - 17.0	29	48.5	8	25
53113220	M 32 x 1,5	11 - 21.0	36	56.6	9	25
SKINTOP® GRIP-M-XL						
53113185	M 16 x 1,5	4.5 - 10.0	20	46.0	12	25
53113205	M 20 x 1,5	7 - 13.0	24	49.5	12	25
53113215	M 25 x 1,5	9 - 17.0	29	52.5	12	25
53113225	M 32 x 1,5	11 - 21.0	36	62.6	15	25

Последнее обновление (12.05.2024)

©2024 Larrp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrpussia.larrpgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16