

SKINTOP® MS-SC

SKINTOP® MS-SC, латунный кабельный сальник с контактом экрана с низким сопротивлением и гибким контактом для ЭМС с высокой проводимостью, легкая сборка



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Износостойкие



ЭМС



Расширенный температурный диапазон



Различные разрешения на эксплуатацию

Преимущества

Низкоомный контакт с экраном, оптимальная электромагнитная защита

Для кабелей с внутренней оболочкой или без нее

Также для подсоединения экрана к другому кабельному вводу

С высокой проводимостью ЭМС-контактные пружины, следовательно, простой монтаж экранир. кабелей с различным диаметром по оплётке

Меньше рабочих операций, простой монтаж

Области применения

Для ЭМС-заземления медной экранирующей оплётки

Телекоммуникации

Машиностроение и производство промышленного оборудования

Техника измерения, управления и регулирования

Техника автоматизации

Конструкция

Последнее обновление (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprossia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-SC

Соединительная резьба PG в соответствии с DIN 40430

Примечание

Для корпусов с лакированным, анодированным или порошковым покрытием необходимы контргайки для выравнивания потенциала земли типа SKINDICHT® SM-PE для обеспечения оптимального контакта

Техническая информация

| | |
|-------------------------|---|
| Классификация ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой |
| Классификация ETIM 6: | Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441 Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод |
| Внимание: | Монтажные размеры и момент затяжки см. табл. T21 в приложении |
| Материал: | Корпус: Латунь, покрытая никелем насадка: Уплотнение, полиамид; Уплотнительное кольцо CR: NBR |
| Класс защиты: | IP 68 - 5 bar |
| Температурный диапазон: | Динамический: от -25 до +100 °C Неподвижное применение: от -40 до +100 °C |

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



SKINTOP® MS-SC

| Артикул | Обозначение/Размер | Ø F mm | Мин. Ø по оплётке, мм | SW и размер ключа, мм | Общая длина C мм | Thread length D mm | Штук/ед. упаковки |
|-------------------|--------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| SKINTOP® MS-SC | | | | | | | |
| 53112210 | PG 9 | 3.0 - 8.0 | 4 | 17 | 29.0 | 6 | 50 |
| 53112220 | PG 11 | 4.0 - 10.0 | 4 | 20 | 32.0 | 6 | 50 |
| 53112230 | PG 13,5 | 5.0 - 12.0 | 4 | 22 | 34.0 | 6,5 | 25 |
| 53112240 | PG 16 | 8.0 - 14.0 | 6 | 24 | 35.0 | 6,5 | 25 |
| 53112250 | PG 21 | 11.0 - 18.0 | 8 | 30 | 40.0 | 7 | 25 |
| 53112260 | PG 29 | 16.0 - 25.0 | 13 | 40 | 48.0 | 8 | 10 |
| 53112270 | PG 36 | 19.0 - 32.0 | 16 | 50 | 62.0 | 15 | 5 |
| SKINTOP® MS-SC XL | | | | | | | |
| 53112310 | PG 9 | 3.0 - 8.0 | 4 | 17 | 35.0 | 12 | 50 |
| 53112320 | PG 11 | 4.0 - 10.0 | 4 | 20 | 38.0 | 12 | 50 |
| 53112330 | PG 13,5 | 5.0 - 12.0 | 4 | 22 | 39.5 | 12 | 25 |
| 53112340 | PG 16 | 8.0 - 14.0 | 6 | 24 | 40.5 | 12 | 25 |
| 53112350 | PG 21 | 11.0 - 18.0 | 8 | 30 | 45.0 | 12 | 25 |
| 53112360 | PG 29 | 16.0 - 25.0 | 13 | 40 | 52.0 | 15 | 10 |

Последнее обновление (23.04.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16

SKINTOP® MS-SC