


SKINTOP® MS-XL

SKINTOP® MS-XL, латунный кабельный сальник с широким диапазоном зажима и длинной соединительной резьбой, особенно подходит для толстых стенок.



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Механическая стойкость



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Износостойкие



Расширенный температурный диапазон



Различные разрешения на эксплуатацию

Преимущества

Специально для толстостенного оборудования
 Высокая надежность эксплуатации
 Широкий изменяемый диапазон крепления
 Оптимальная защита от растягивающих нагрузок

Области применения

С удлиненной соединительной резьбой для применения с толстыми стенками
 В сферах с высокими требованиями по механической и химической устойчивости
 Химическая промышленность
 Техника измерения, управления и регулирования
 Машино- и станкостроение

SKINTOP® MS-XL

Конструкция

Соединительная резьба PG в соответствии с DIN 40430

Техническая информация

| | |
|-------------------------|---|
| Классификация ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой |
| Классификация ETIM 6: | Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441 Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод |
| Внимание: | Монтажные размеры и момент затяжки см. табл. T21 в приложении |
| Материал: | Корпус: Латунь, покрытая никелем насадка: Уплотнение, полиамид; Уплотнительное кольцо CR: NBR |
| Класс защиты: | IP 68 - 5 bar |
| Температурный диапазон: | Динамический: от -25 до +100 °C Статический монтаж: от -40 до +100 °C |

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SKINTOP® MS-XL**

| Артикул | Обозначение/Размер | Ø F mm | SW и размер ключа, мм | Общая длина C мм | Thread length D mm | Штук/ед. упаковки |
|----------------|--------------------|-------------|-----------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| SKINTOP® MS-XL | | | | | | |
| 52115700 | PG 7 | 2.0 - 6.5 | 14 | 32.0 | 12 | 100 |
| 52115710 | PG 9 | 4.0 - 8.0 | 17 | 35.0 | 12 | 100 |
| 52115720 | PG 11 | 4.0 - 10.0 | 20 | 38.0 | 12 | 50 |
| 52115730 | PG 13,5 | 5.0 - 12.0 | 22 | 39.5 | 12 | 50 |
| 52115740 | PG 16 | 8.0 - 14.0 | 24 | 40.5 | 12 | 50 |
| 52115750 | PG 21 | 11.0 - 18.0 | 30 | 45.0 | 12 | 25 |
| 52115760 | PG 29 | 16.0 - 25.0 | 40 | 52.0 | 15 | 25 |

Последнее обновление (30.04.2024)

©2024 Larrp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrpussia.larrpgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16