

## SKINTOP® ST-HF-M

Безгалогенный пластиковый кабельный ввод

SKINTOP® ST-HF-M, безгалогенный пластиковый кабельный сальник с метрической резьбой, максимально пламезамедляющий и самогасящийся, максимальная надежность

### Информация

Кабельный ввод для применения на железнодорожном транспорте

Hazard Level: HL 3



Железно-дорожный транспорт



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Не поддерживают горение



Большой диапазон размеров резьбы



Без галогенов



Различные разрешение на эксплуатацию

### Преимущества

Высокая надежность эксплуатации

Высокая огнестойкость по UL 94 V0

Полностью безгалогеновые материалы (также уплотнение)

Самозатухающие, не капают

Долговечная защита от вибрации

Последнее обновление (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappروسيا.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINTOP® ST-HF-M

### Области применения

Метро и поезда  
Защита людей и материальных ценностей в случае пожара  
Общественные здания  
Вентиляционные установки  
Тоннелестроение

### Стандарты / Сертификаты соответствия

DIN EN 45545-2 (HL3)  
Испытание жил по EN 60695-2-1/1 +960 °C

### Конструкция

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262  
Техническая информация на основе DIN IEC 62444

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441 Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Внимание:	Монтажные размеры и момент затяжки см. табл. T21 в приложении
Поставляемые цвета:	RAL 7035 светло-серый Black (RAL 9005), UV-resistant
Материал:	Корпус: Уплотнение, полиамид: Уплотнительное кольцо, специальный эластомер: Специальный эластомер
Класс защиты:	IP 68 - 5 bar
Температурный диапазон:	Неподвижное применение: от -40 до +100 °C Динамический монтаж: от -20 °C до +100 °C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SKINTOP® ST-HF-M**

Артикул	Обозначение/Размер	Ø F mm	SW и размер ключа, мм	Общая длина С мм	Thread length D mm	Штук/ед. упаковки
SKINTOP® ST-HF-M, светло-серый						
53111407	M 12 x 1,5	4 - 5,5	15	30.0	8	100
53111417	M 16 x 1,5	4,5 - 9	19	34.0	8	100
53111427	M 20 x 1,5	7 - 13	25	37.0	9	100
53111437	M 25 x 1,5	9 - 17	30	40.0	10	50
53111447	M 32 x 1,5	11 - 21	36	47.0	10	25
53111457	M 40 x 1,5	19 - 28	46	52.0	10	10
53111467	M 50 x 1,5	27 - 35	55	62.0	12	5
53111477	M 63 x 1,5	34 - 45	66	71.0	12	5
SKINTOP® ST-HF-M черный						
53111408	M 12 x 1,5	4 - 5,5	15	30.0	8	100
53111418	M 16 x 1,5	4,5 - 9	19	34.0	8	100
53111422	M 20 x 1,5	7 - 13	25	37.0	9	100
53111438	M 25 x 1,5	9 - 17	30	40.0	10	50
53111448	M 32 x 1,5	11 - 21	36	47.0	10	25
53111458	M 40 x 1,5	19 - 28	46	52.0	10	10
53111468	M 50 x 1,5	27 - 35	55	62.0	12	5
53111478	M 63 x 1,5	34 - 45	66	70.0	12	5

Последнее обновление (23.04.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономичное управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16