


SKINTOP® KR-M ATEX plus синие

SKINTOP® KR-M ATEX plus blue, пластиковый кабельный сальник с метрической резьбой, с высокой степенью защиты и понижающей уплотнительной вставкой, взрывозащищенный



Нефтяная и газовая промышленность



Механическая стойкость



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Надёжность



Различные разрешение на эксплуатацию

Преимущества

Высокая степень защиты

Стойкость к удару при низких температурах

Высокая защита от растягивающих усилий

Широкий изменяемый диапазон крепления

Долговечная защита от вибрации

Области применения

С уплотнительной вставкой-переходником, позволяющей герметизировать кабель с меньшим наружным диаметром

Конструкция

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262

Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Техническая информация

Последнее обновление (22.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® KR-M ATEX plus синие

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441 Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Внимание:	Монтажные размеры и момент затяжки см. упаковочный лист
Сертификаты соответствия:	CE 0637 Ex II 2G Ex eb IIC Ex II 1D Ex ta IIIC IECEX IBE 13.0027X
Поставляемые цвета:	RAL 5015 синий
Материал:	Корпус: специальный полиамид Уплотнение: специальный эластомер О-кольцо: CR (хлоропреновая резина)
Испытания:	DIN EN 60079-0 DIN EN 60079-7 DIN EN 60079-31
Класс защиты:	IP 68 - 10 bar
Температурный диапазон:	от -20 до +80 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SKINTOP® KR-M ATEX plus синий

Артикул	Обозначение/Размер	Clamping range ØF mm	Резьба М	SW и размер ключа, мм	Общая длина С мм	Thread length D mm	Штук/ед. упаковки
SKINTOP® KR-M ATEX plus синий							
54115405	KR-M 12 ATEX plus синий	2 - 4	12 x 1,5	15	30	8	50
54115415	KR-M 16 ATEX plus синий	4 - 6	16 x 1,5	19	34	8	50
54115425	KR-M 20 ATEX plus синий	5 - 10	20 x 1,5	25	38	9	50
54115435	KR-M 25 ATEX plus синий	6 - 13	25 x 1,5	30	40	10	25
54115445	KR-M 32 ATEX plus синий	9 - 15	32x1,5	36	47	10	25
54115455	KR-M 40 ATEX plus синий	16 - 23	40 x 1,5	46	52	10	10
54115465	KR-M 50 ATEX plus синий	22 - 29	50 x 1,5	55	62	12	5
54115475	KR-M 63 ATEX plus синий	29 - 39	63x1,5	66	71	12	5