


SKINTOP® FIBER

SKINTOP® FIBER, кабельный ввод для оптических кабелей, защита от растягивающих усилий и герметизация

Информация

Обеспечивает качественную фиксацию и герметизацию без ухудшения пропускной способности



Время на монтаж

Преимущества

Специальная уплотнительная вставка с диапазоном зажима 12 x 0-3 мм
Простой монтаж и демонтаж благодаря инструменту для монтажных работ
Надежная фиксация чувствительных волокон оптических кабелей с помощью мягкого материала EPDM
Позволяют вводить предварительно собранные волоконно-оптические кабели

Области применения

Конфекционирование световодов
Широкополосное расширение
FTTx-применение
Industry 4.0
Возможно применение для внутренней и наружной прокладки

Конструкция

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Примечание

Для достижения высокой степени защиты неиспользуемые отверстия можно закрыть заглушкой SKINTOP DIX-DV.

Комплектация

Counter nut SKINTOP® GMP-GL-M included

Последнее обновление (14.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprossia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® FIBER

Техническая информация

Внимание:	Моменты затяжки приводятся в руководстве по монтажу
Поставляемые цвета:	RAL 7035 светло-серый
Материал:	Корпус: Уплотнение из полиамида: EPDM (устойчивый к УФ-излучению и озону)
Класс защиты:	IP 66 (at maximum use of all boreholes)
Температурный диапазон:	от -20 °C до +100 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



SKINTOP® FIBER

Артикул	Обозначение/Размер	Ø F mm	SW и размер ключа, мм	Общая длина С мм	Thread length D mm	Штук/ед. упаковки
54113180	M 32 x 1,5	0 - 3	36	47.0	10	10

Последнее обновление (14.05.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® FIBER

