








SKINTOP® STR-M

SKINTOP® STR-M, пластиковый кабельный сальник с повышенной маслостойкостью, постоянной защитой от вибрации и понижающей уплотнительной вставкой

Информация

С допуском IP69! Надежность и при процессах мойки машин и оборудования под высоким давлением и горячей водой!



- 
Большой диапазон размеров резьбы
- 
Максимальная защита от вибраций
- 
Механическая стойкость
- 
Время на монтаж
- 
Оптимальная защита от растягивающих усилий
- 
Расширенный температурный диапазон
- 
Различные разрешения на эксплуатацию

Преимущества

Повышенная маслостойкость и эксплуатационная надежность
 Долговечная защита от вибрации
 Широкий изменяемый диапазон крепления
 Оптимальная защита от растягивающих нагрузок
 Разнообразные аксессуары (напр.,
 уплотнительные вставки для нескольких

Последнее обновление (18.06.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® STR-M

кабелей)

Области применения

С уплотнительной вставкой-переходником, позволяющей герметизировать кабель с меньшим наружным диаметром

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File № E79903

GGVS: TÜ.EGG.020-95

Конструкция

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262

Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Примечание

SKINTOP® ST(R) M ISO с удлиненной соединительной резьбой

SKINTOP® ST(R) M ISO с удлиненной соединительной резьбой, не имеют разрешения DNV

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441

Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание:

Монтажные размеры и

момент затяжки

см. табл. T21 в приложении

Размеры M 40 x 1,5 до M 63 x 1,5 с O-кольцом

Поставляемые цвета:

RAL 7001 серебристо-серый

RAL 7035 светло-серый

RAL 9005 чёрный/стойкие к УФ- лучам

Материал:

Корпус: полиамид

Уплотнение: CR (хлоропреновая резина)

Испытания:

GGVS: TÜ.EGG.020-95

Класс защиты:

IP 66

IP 68 - 5 bar

IP 69

NEMA Type 1, 12

Температурный диапазон:

Неподвижное применение: от -40 до +100 °C

Динамический монтаж: от -20 °C до +100 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Артикул	Обозначение/Размер	Ø F mm	SW и размер ключа, мм	Общая длина C мм	Thread length D mm	Штук/ед. упаковки
SKINTOP® STR-M серебристо-серые						
53111100	M 12 x 1,5	2 - 5	15	30.0	8	100
53111110	M 16 x 1,5	3,5 - 7	19	34.0	8	100
53111120	M 20 x 1,5	4 - 10	25	37.0	9	100
53111130	M 25 x 1,5	5 - 13	30	40.0	10	50
53111140	M 32 x 1,5	6 - 15	36	47.0	10	25
53111150	M 40 x 1,5	9 - 23	46	52.0	10	10
53111160	M 50 x 1,5	24 - 29	55	62.0	12	5
53111170	M 63 x 1,5	28 - 39	66	71.0	12	5
SKINTOP® STR-M чёрные						
53111300	M 12 x 1,5	2 - 5	15	30.0	8	100
53111310	M 16 x 1,5	3,5 - 7	19	34.0	8	100
53111320	M 20 x 1,5	4 - 10	25	37.0	9	100
53111330	M 25 x 1,5	5 - 13	30	40.0	10	50
53111340	M 32 x 1,5	6 - 15	36	47.0	10	25
53111350	M 40 x 1,5	9 - 23	46	52.0	10	10
53111360	M 50 x 1,5	24 - 29	55	62.0	12	5
53111370	M 63 x 1,5	28 - 39	66	71.0	12	5
SKINTOP® STR-M светло-серые						
53111500	M 12 x 1,5	2 - 5	15	30.0	8	100
53111510	M 16 x 1,5	3,5 - 7	19	34.0	8	100
53111520	M 20 x 1,5	4 - 10	25	37.0	9	100
53111530	M 25 x 1,5	5 - 13	30	40.0	10	50
53111540	M 32 x 1,5	6 - 15	36	47.0	10	25
53111550	M 40 x 1,5	9 - 23	46	52.0	10	10
53111560	M 50 x 1,5	24 - 29	55	62.0	12	5
53111570	M 63 x 1,5	28 - 39	66	71.0	12	5
SKINTOP® STR M ISO серебристо-серые (с удлинённой метрической соединительной резьбой)						
53017110	M 16 x 1,5 ISO	2 - 6	19	40.0	12	100
53017130	M 20 x 1,5 ISO	4 - 9	24	45.0	13	100
53017140	M 25 x 1,5 ISO	6 - 12	27	47.0	13	50
SKINTOP® STR M ISO чёрные (с удлинённой метрической соединительной резьбой)						
53017310	M 16 x 1,5 ISO	2 - 6	19	40.0	12	100
53017330	M 20 x 1,5 ISO	4 - 9	24	45.0	13	100
53017340	M 25 x 1,5 ISO	6 - 12	27	47.0	13	50

Последнее обновление (18.06.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

 Экономическое Управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03_16

SKINTOP® STR-M

