






## SKINTOP® BS-M

SKINTOP® BS-M, пластиковый кабельный сальник с защитой от перегибов и перекручивания для защиты гибких кабелей, предназначен для применения в подвижных механических агрегатах



-  Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp
-  Большой диапазон размеров резьбы
-  Максимальная защита от вибраций
-  Оптимальная защита от растягивающих усилий
-  Различные разрешения на эксплуатацию

### Преимущества

Надёжная защита кабелей от перегибов  
Продление срока эксплуатации кабелей  
Функциональная надёжность  
Для защиты гибких кабелей

### Области применения

Кабели, подключенные к перемещаемым электроприборам и устройствам, должны быть защищены от перегибов согласно стандарту VDE 0700-1

Ручные приборы  
Робототехника  
Для техники проведения массовых мероприятий  
Подвижные детали машин

### Стандарты / Сертификаты соответствия

Последнее обновление (23.04.2024)  
©2024 Lapp Group - all rights reserved.  
Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>  
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с.тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03.16

## SKINTOP® BS-M

UL File № E79903

### Конструкция

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262  
Техническая информация на основе DIN IEC 62444

### Примечание

По запросу - типы SKINTOP® BSR для герметизации кабелей маленьких сечений  
Типы SKINTOP® BS M ISO с удлиненной соединительной резьбой, см. таблицу, не имеют разрешения DNV

### Техническая информация

|                         |                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Классификация ETIM 5:   | ETIM 5.0 Class-ID: EC000441<br>ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой       |
| Классификация ETIM 6:   | Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441<br>Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод         |
| Внимание:               | Монтажные размеры и<br>момент затяжки<br>см. табл. T21 в приложении                       |
| По запросу:             | С редуцирующим уплотнительным кольцом                                                     |
| Поставляемые цвета:     | RAL 7001 серебристо-серый<br>RAL 7035 светло-серый<br>RAL 9005 чёрный/стойкие к УФ- лучам |
| Материал:               | Корпус: полиамид<br>Уплотнение: CR (хлоропреновая резина)                                 |
| Класс защиты:           | IP 68 - 5 bar<br>NEMA Type 1, 12                                                          |
| Температурный диапазон: | от -20 °C до +100 °C                                                                      |

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SKINTOP® BS-M**

| Артикул                                                                                     | Обозначение/Размер | Ø F mm  | SW и размер ключа, мм | Общая длина C мм | Thread length D mm | Штук/ед. упаковки |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SKINTOP® BS-M серебристо-серые</b>                                                       |                    |         |                       |                  |                    |                   |
| 53111600                                                                                    | M 12 x 1,5         | 3,5 - 7 | 15                    | 64.0             | 8                  | 100               |
| 53111610                                                                                    | M 16 x 1,5         | 4 - 10  | 19                    | 86.0             | 8                  | 100               |
| 53111620                                                                                    | M 20 x 1,5         | 6 - 13  | 25                    | 101.0            | 9                  | 50                |
| 53111630                                                                                    | M 25 x 1,5         | 8 - 17  | 30                    | 125.0            | 10                 | 25                |
| 53111640                                                                                    | M 32 x 1,5         | 9 - 21  | 36                    | 149.0            | 10                 | 25                |
| <b>SKINTOP® BS-M чёрные</b>                                                                 |                    |         |                       |                  |                    |                   |
| 53111700                                                                                    | M 12 x 1,5         | 3,5 - 7 | 15                    | 64.0             | 8                  | 100               |
| 53111710                                                                                    | M 16 x 1,5         | 4 - 10  | 19                    | 86.0             | 8                  | 100               |
| 53111720                                                                                    | M 20 x 1,5         | 6 - 13  | 25                    | 101.0            | 9                  | 50                |
| 53111730                                                                                    | M 25 x 1,5         | 8 - 17  | 30                    | 125.0            | 10                 | 25                |
| 53111740                                                                                    | M 32 x 1,5         | 9 - 21  | 36                    | 149.0            | 10                 | 25                |
| <b>SKINTOP® BS-M светло-серые</b>                                                           |                    |         |                       |                  |                    |                   |
| 53111800                                                                                    | M 12 x 1,5         | 3,5 - 7 | 15                    | 64.0             | 8                  | 100               |
| 53111810                                                                                    | M 16 x 1,5         | 4 - 10  | 19                    | 86.0             | 8                  | 100               |
| 53111820                                                                                    | M 20 x 1,5         | 6 - 13  | 25                    | 101.0            | 9                  | 50                |
| 53111830                                                                                    | M 25 x 1,5         | 8 - 17  | 30                    | 125.0            | 10                 | 25                |
| 53111840                                                                                    | M 32 x 1,5         | 9 - 21  | 36                    | 149.0            | 10                 | 25                |
| <b>SKINTOP® BS M ISO серебристо-серые (с удлиненной метрической соединительной резьбой)</b> |                    |         |                       |                  |                    |                   |
| 53017610                                                                                    | M 16 x 1,5 ISO     | 3,5 - 8 | 19                    | 77.5             | 12                 | 100               |
| 53017630                                                                                    | M 20 x 1,5 ISO     | 5 - 12  | 24                    | 102.0            | 13                 | 50                |
| 53017640                                                                                    | M 25 x 1,5 ISO     | 9 - 14  | 27                    | 114.5            | 13                 | 50                |
| <b>SKINTOP® BS M ISO чёрные (с удлиненной метрической соединительной резьбой)</b>           |                    |         |                       |                  |                    |                   |
| 53017810                                                                                    | M 16 x 1,5 ISO     | 3,5 - 8 | 19                    | 77.5             | 12                 | 100               |
| 53017830                                                                                    | M 20 x 1,5 ISO     | 5 - 12  | 24                    | 102.0            | 13                 | 50                |
| 53017840                                                                                    | M 25 x 1,5 ISO     | 9 - 14  | 27                    | 114.5            | 13                 | 50                |

Последнее обновление (23.04.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

 Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03\_16

**SKINTOP® BS-M**