


SKINTOP® ST, маленькая упаковка

SKINTOP® ST, полиамидный кабельный сальник с повышенной маслостойкостью с различными диапазонами зажима, постоянной защитой от вибрации и защитой от растягивающих усилий



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Большой диапазон размеров резьбы



Механическая стойкость



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Расширенный температурный диапазон



Различные разрешения на эксплуатацию

Преимущества

Разнообразные аксессуары (напр., уплотнительные вставки для нескольких кабелей)

Повышенная маслостойкость и эксплуатационная надежность

Долговечная защита от вибрации

Оптимальная защита от растягивающих нагрузок

Широкий изменяемый диапазон крепления

Области применения

Используется, когда необходимо обеспечить ввод большого количества кабелей и проводов в корпус, занимает минимальное пространство.

Машино- и станкостроение

SKINTOP® ST, маленькая упаковка

Фотогальванические системы
Техника автоматизации

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File № E79903

Конструкция

Соединительная резьба PG

Примечание

Подходящие детали см. SKINTOP® аксессуары с резьбой PG
Подходящая контргайка SKINTOP® GMP-GL

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441 Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Внимание:	Монтажные размеры и момент затяжки см. табл. T21 в приложении
Поставляемые цвета:	RAL 7001, серебристо-серый
Материал:	Корпус: полиамид Уплотнение: CR (хлоропреновая резина)
Испытания:	GGVS: TÜ.EGG.020-95
Класс защиты:	IP 68 - 5 bar
Температурный диапазон:	Динамический монтаж: от -20 °C до +100 °C Неподвижное применение: от -40 до +100 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SKINTOP® ST, маленькая упаковка

Артикул	Обозначение/Размер	Ø F mm	SW и размер ключа, мм	Общая длина С мм	Thread length D mm	Штук/ед. упаковки
53110154	ST 7	2,5 - 6,5	15	32.0	8	10
53110155	ST 9	3,5 - 8	19	36.0	8	10
53110156	ST 11	4 - 10	22	38.0	8	10
53110157	ST 13,5	6 - 12	24	41.0	9	10
53110158	ST 16	9 - 14	27	44.0	10	10
53110159	ST 21	13 - 18	33	49.0	11	5
53110160	ST 29	14 - 25	42	56.0	11	5
53110161	ST 36	24 - 32	53	66.0	13	5
53110162	ST 42	35 - 38	60	68.0	13	5
53110163	ST 48	39 - 44	65	69.0	14	5
SKINTOP® ST маленькая упаковка + контргайка						
53110080	ST 7 + GMP-GL	2,5 - 6,5	15	32.0	8	10
53110081	ST 9 + GMP-GL	3,5 - 8	19	36.0	8	10
53110082	ST 11 + GMP-GL	4 - 10	22	38.0	8	10
53110083	ST 13,5 + GMP-GL	6 - 12	24	41.0	9	10
53110084	ST 16 + GMP-GL	9 - 14	27	44.0	10	10
53110085	ST 21 + GMP-GL	13 - 18	33	49.0	11	5
53110086	ST 29 + GMP-GL	14 - 25	42	56.0	11	5
53110087	ST 36 + GMP-GL	24 - 32	53	66.0	13	5
53110088	ST 42 + GMP-GL	35 - 38	60	68.0	13	5
53110089	ST 48 + GMP-GL	39 - 44	65	69.0	14	5

Последнее обновление (28.04.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономичное управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03_16