






SKINTOP® STR

SKINTOP® STR, полиамидный кабельный сальник с повышенной маслостойкостью, широкий изменяемый диапазон зажима, с понижающей уплотнительной вставкой



-  Высокая стойкость к воздействию химических веществ
-  Механическая стойкость
-  Оптимальная защита от растягивающих усилий
-  Расширенный температурный диапазон
-  Различные разрешения на эксплуатацию

Преимущества

Повышенная маслостойкость и эксплуатационная надежность
Долговечная защита от вибрации
Широкий изменяемый диапазон крепления
Оптимальная защита от растягивающих нагрузок
Разнообразные аксессуары (напр.,
уплотнительные вставки для нескольких
кабелей)

Области применения

С уплотнительной вставкой-переходником, позволяющей герметизировать кабель с меньшим наружным диаметром

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File № E79903

Последнее обновление (05.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® STR

Конструкция

Соединительная резьба PG в соответствии с DIN 40430

Техническая информация

| | |
|-------------------------|---|
| Классификация ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой |
| Классификация ETIM 6: | Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441 Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод |
| Внимание: | Монтажные размеры и момент затяжки см. табл. T21 в приложении |
| Поставляемые цвета: | RAL 7001 серебристо-серый RAL 7035 светло-серый RAL 9005 чёрный/стойкие к УФ- лучам |
| Материал: | Корпус: полиамид Уплотнение: CR (хлоропреновая резина) |
| Испытания: | GGVS: TÜ.EGG.020-95 |
| Класс защиты: | IP 68 - 5 bar NEMA Type 1, 12 |
| Температурный диапазон: | Динамический монтаж: от -20 °C до +100 °C Неподвижное применение: от -40 до +100 °C |

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SKINTOP® STR

| Артикул | Обозначение/Размер | Ø F mm | SW и размер ключа, мм | Общая длина С мм | Thread length D mm | Штук/ед. упаковки |
|--------------------------------------|--------------------|---------|-----------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| SKINTOP® STR серебристо-серые | | | | | | |
| 53015100 | PG 7 | 1,5 - 5 | 15 | 32.0 | 7,8 | 100 |
| 53015110 | PG 9 | 2 - 6 | 19 | 36.0 | 8 | 100 |
| 53015120 | PG 11 | 2 - 7 | 22 | 38.0 | 8 | 100 |
| 53015130 | PG 13,5 | 4 - 9 | 24 | 41.0 | 9 | 100 |
| 53015140 | PG 16 | 6 - 12 | 27 | 44.0 | 10 | 50 |
| 53015150 | PG 21 | 9 - 16 | 33 | 49.0 | 11 | 50 |
| 53015160 | PG 29 | 11 - 20 | 42 | 56.0 | 10,7 | 25 |
| 53015170 | PG 36 | 17 - 26 | 53 | 66.0 | 13,3 | 10 |
| 53015180 | PG 42 | 22 - 31 | 60 | 68.0 | 13,4 | 5 |
| 53015190 | PG 48 | 26 - 35 | 65 | 69.0 | 14,3 | 5 |
| SKINTOP® STR чёрные | | | | | | |
| 53015300 | PG 7 | 1,5 - 5 | 15 | 32.0 | 7,8 | 100 |
| 53015310 | PG 9 | 2 - 6 | 19 | 36.0 | 8 | 100 |
| 53015320 | PG 11 | 2 - 7 | 22 | 38.0 | 8 | 100 |
| 53015330 | PG 13,5 | 4 - 9 | 24 | 41.0 | 9 | 100 |
| 53015340 | PG 16 | 6 - 12 | 27 | 44.0 | 10 | 50 |
| 53015350 | PG 21 | 9 - 16 | 33 | 49.0 | 11 | 50 |
| 53015360 | PG 29 | 11 - 20 | 42 | 56.0 | 10,7 | 25 |
| 53015370 | PG 36 | 17 - 26 | 53 | 66.0 | 13,3 | 10 |
| 53015380 | PG 42 | 22 - 31 | 60 | 68.0 | 13,4 | 5 |
| 53015390 | PG 48 | 26 - 35 | 65 | 69.0 | 14,3 | 5 |
| SKINTOP® STR светло-серые | | | | | | |
| 53018100 | PG 7 | 1,5 - 5 | 15 | 32.0 | 7,8 | 100 |
| 53018110 | PG 9 | 2 - 6 | 19 | 36.0 | 8 | 100 |
| 53018120 | PG 11 | 2 - 7 | 22 | 38.0 | 8 | 100 |
| 53018130 | PG 13,5 | 4 - 9 | 24 | 41.0 | 9 | 100 |
| 53018140 | PG 16 | 6 - 12 | 27 | 44.0 | 10 | 50 |
| 53018150 | PG 21 | 9 - 16 | 33 | 49.0 | 11 | 50 |
| 53018160 | PG 29 | 11 - 20 | 42 | 56.0 | 10,7 | 25 |
| 53018170 | PG 36 | 17 - 26 | 53 | 66.0 | 13,3 | 10 |
| 53018180 | PG 42 | 22 - 31 | 60 | 68.0 | 13,4 | 5 |
| 53018190 | PG 48 | 26 - 35 | 65 | 69.0 | 14,3 | 5 |

Последнее обновление (05.05.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

 Экономическое Управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

 Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
 PN 0456 / 02_03_16

SKINTOP® STR

