

## SKINTOP® BS

SKINTOP® BS, полиамидный кабельный сальник с защитой от перегибов и перекручивания для защиты гибких кабелей, предназначен для применения в подвижных механических агрегатах



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Большой диапазон размеров резьбы



Механическая стойкость



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Расширенный температурный диапазон



Различные разрешения на эксплуатацию

### Преимущества

Надёжная защита кабелей от перегибов  
 Продление срока эксплуатации кабелей  
 Функциональная надёжность  
 Для защиты гибких кабелей

### Области применения

Согласно стандарта VDE 0700-1 кабели, подключенные к подвижным электротехническим приборам и оборудованию, должны быть защищены от перегибов.  
 Ручные приборы  
 Робототехника  
 Для техники проведения массовых мероприятий  
 Подвижные детали машин

## SKINTOP® BS

### Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File № E79903

### Конструкция

Соединительная резьба PG в соответствии с DIN 40430

### Примечание

По запросу - типы SKINTOP® BSR для герметизации кабелей маленьких сечений

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441 Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Внимание:	Монтажные размеры и момент затяжки см. табл. T21 в приложении
Поставляемые цвета:	RAL 7001 серебристо-серый RAL 9005 черный/стойкие к УФ лучам
Материал:	Корпус: полиамид Уплотнение: CR (хлоропреновая резина)
Класс защиты:	IP 68 - 5 bar
Температурный диапазон:	от -20 °C до +100 °C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

## SKINTOP® BS

Артикул	Обозначение/Размер	Ø F мм	SW и размер ключа, мм	Общая длина С мм	Thread length D мм	Штук/ед. упаковки
SKINTOP® BS, серебристо-серые						
53015600	PG 7	2,5 - 6,5	15	62.0	7,8	100
53015610	PG 9	3,5 - 8	19	75.0	8	100
53015620	PG 11	4 - 10	22	87.0	8	100
53015630	PG 13,5	6 - 12	24	100.0	9	50
53015640	PG 16	9 - 14	27	113.0	10	25
53015650	PG 21	13 - 18	33	129.0	11	25
SKINTOP® BS, черные						
53015800	PG 7	2,5 - 6,5	15	62.0	7,8	100
53015810	PG 9	3,5 - 8	19	75.0	8	100
53015820	PG 11	4 - 10	22	87.0	8	100
53015830	PG 13,5	6 - 12	24	100.0	9	50
53015840	PG 16	9 - 14	27	113.0	10	25
53015850	PG 21	13 - 18	33	129.0	11	25

Последнее обновление (23.08.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03.16