

SKINTOP® BS

SKINTOP® BS, полиамидный кабельный сальник с защитой от перегибов и перекручивания для защиты гибких кабелей, предназначен для применения в подвижных механических агрегатах



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Большой диапазон размеров резьбы



Механическая стойкость



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Расширенный температурный диапазон



Различные разрешения на эксплуатацию

Преимущества

Надёжная защита кабелей от перегибов
Продление срока эксплуатации кабелей
Функциональная надёжность
Для защиты гибких кабелей

Области применения

Кабели, подключенные к перемещаемым электроприборам и устройствам, должны быть защищены от перегибов согласно стандарту VDE 0700-1
Ручные приборы
Робототехника
Для техники проведения массовых мероприятий
Подвижные детали машин

Последнее обновление (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® BS

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File № E79903

Конструкция

Соединительная резьба PG в соответствии с DIN 40430

Примечание

По запросу - типы SKINTOP® BSR для герметизации кабелей маленьких сечений

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441 Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Внимание:	Монтажные размеры и момент затяжки см. табл. T21 в приложении
Поставляемые цвета:	RAL 7001 серебристо-серый RAL 9005 черный/стойкие к УФ лучам
Материал:	Корпус: полиамид Уплотнение: CR (хлоропеновая резина)
Класс защиты:	IP 68 - 5 bar
Температурный диапазон:	от -20 °C до +100 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SKINTOP® BS

Артикул	Обозначение/Размер	Ø F mm	SW и размер ключа, мм	Общая длина C мм	Thread length D mm	Штук/ед. упаковки
SKINTOP® BS, серебристо-серые						
53015600	PG 7	2,5 - 6,5	15	62.0	7,8	100
53015610	PG 9	3,5 - 8	19	75.0	8	100
53015620	PG 11	4 - 10	22	87.0	8	100
53015630	PG 13,5	6 - 12	24	100.0	9	50
53015640	PG 16	9 - 14	27	113.0	10	25
53015650	PG 21	13 - 18	33	129.0	11	25
SKINTOP® BS, черные						
53015800	PG 7	2,5 - 6,5	15	62.0	7,8	100
53015810	PG 9	3,5 - 8	19	75.0	8	100
53015820	PG 11	4 - 10	22	87.0	8	100
53015830	PG 13,5	6 - 12	24	100.0	9	50
53015840	PG 16	9 - 14	27	113.0	10	25
53015850	PG 21	13 - 18	33	129.0	11	25

Последнее обновление (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappusa.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03_16