

## SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R, стойкий кабельный сальник из нержавеющей стали с гладкими поверхностями для использования в зоне продукта

### Информация

НОВИНКА! Доступно в размере до M40 x 1,5

Идеален для применения в гигиенических зонах - с гладкой поверхностью, без кромок, прочный и надёжный

Отсутствие пустот, полостей или наружной резьбы гарантирует отсутствие риска загрязнения оборудования, установок или компонентов пищевых продуктов



Пищевая промышленность и производство напитков



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Большой диапазон размеров резьбы



Механическая стойкость



Расширенный температурный диапазон

### Преимущества

Гигиеническое исполнение для обеспечения оптимальной стойкости к процессам чистки

Ровная поверхность и отсутствие кромок препятствуют проникновению жидкостей и образованию микроорганизмов

### Области применения

Машины, установки и компоненты для пищевой промышленности

Для применения в зоне пищевой продукции

Фармацевтическая промышленность

## SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R

### Стандарты / Сертификаты соответствия

EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

Критерии оформления для машин, аппаратов и компонентов, отвечающих повышенным гигиеническим требованиям ECOLAB®

промышленный стандарт в области профессиональной уборки и дезинфекции

FDA 21 CFR 177.2600

Специальный уплотняющий элемент для пищевой промышленности в Северной Америке

DIN EN 1672-2

Руководство по проектированию оборудования для пищевой промышленности

DIN EN ISO 14159

Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery

NSF/ANSI 169

Соблюдены гигиенические требования к конструкции для машин, аппаратов и компонентов

### Конструкция

Материал и форма обеспечивают легкое и безопасное очищение

Благодаря синему цвету изолирующего материала легко распознается среди пищевых продуктов

Сборка изделия в виде единого компонента обеспечивает простой наружный монтаж

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262

Техническая информация на основе DIN IEC 62444

### Примечание

Для очень высокой плотности - монтажный ключ по запросам

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441

Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Сертификаты соответствия:

Допуск UL для размеров M32 x 1,5 и M40 x 1,5 в подготовке

Материал:

Корпус: нержавеющая сталь — V4A (1.4044 / 316L) Изолятор:

Уплотнение, полиамид: FKM

Класс защиты:

IP 68 - 10 bar

IP 69

NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

Температурный диапазон:

от -20 °C до +100 °C

### Комментарий

По запросам - другие размеры

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

## SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R

| Артикул             | Обозначение/Размер | Ø F mm      | SW и размер ключа, мм | Общая длина С мм | Thread length D mm | Штук/ед. упаковки |
|---------------------|--------------------|-------------|-----------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| SKINTOP® HYGIENIC   |                    |             |                       |                  |                    |                   |
| 53105100            | M 12 x 1,5         | 4 - 6       | 16                    | 38.4             | 6,5                | 5                 |
| 53105110            | M 16 x 1,5         | 6,5 - 9     | 20                    | 41.4             | 7                  | 5                 |
| 53105120            | M 20 x 1,5         | 9 - 12      | 24                    | 46.4             | 8                  | 5                 |
| 53105130            | M 25 x 1,5         | 11,5 - 15,5 | 29                    | 48.9             | 8                  | 5                 |
| 53105140            | M 32 x 1,5         | 16 - 20     | 36                    | 56.0             | 9                  | 5                 |
| 53105141            | M 40 x 1,5         | 22 - 27     | 45                    | 62.0             | 9                  | 5                 |
| SKINTOP® HYGIENIC-R |                    |             |                       |                  |                    |                   |
| 53105200            | M 12 x 1,5         | 3 - 4,5     | 16                    | 38.4             | 6,5                | 5                 |
| 53105210            | M 16 x 1,5         | 4,5 - 7     | 20                    | 41.4             | 7                  | 5                 |
| 53105220            | M 20 x 1,5         | 7 - 10      | 24                    | 46.4             | 8                  | 5                 |
| 53105230            | M 25 x 1,5         | 9 - 12,5    | 29                    | 48.9             | 8                  | 5                 |
| 53105240            | M 32 x 1,5         | 12,5 - 16,5 | 36                    | 56.0             | 9                  | 5                 |
| 53105142            | M 40 x 1,5         | 18 - 23     | 45                    | 62.0             | 9                  | 5                 |

Последнее обновление (26.04.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03\_16

**SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R**

