

SKINTOP® MULTI-M

Множественный ввод с метрической соединительной резьбой

SKINTOP® MULTI-M, система для прокладки неуккомплектованных кабелей, высокая плотность пакетов, широкий диапазон зажима

Информация

Компактный, круглый множественный ввод с инновационной гелиевой технологией



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Машиностроение, промышленное оборудование



Большой диапазон размеров резьбы



Без галогенов



Время на монтаж



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Место для монтажа



Надёжность



Стойкий к УФ-лучам

Последнее обновление (19.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MULTI-M

Преимущества

Широкий диапазон зажима 4 мм для каждого ввода благодаря применению геля с инновационной мембранной техникой
Несложный монтаж кабелей при высокой плотности пакетов
Оптимальная защита всего кабельного пучка от растягивающих усилий
Незанятые позиции остаются герметично закрытыми

Области применения

Используется, когда необходимо обеспечить ввод большого количества кабелей и проводов в корпус, занимает минимальное пространство.
Для монтажа неконфигурированных кабелей и медных шлангов
Изготовление приборов и распределительных шкафов
Техника автоматизации

Характеристики

Кабели можно прокладывать сразу, предварительное нарезание отверстий не требуется
Надежное уплотнение кабеля и корпуса
Высокая плотность размещения
Не содержат галогенов и силикона
UV-, ozone- and oil-resistant

Стандарты / Сертификаты соответствия

Разрешение UL: ожидается

Примечание

Другие варианты можно найти в интернет-каталоге

Комплектация

SKINTOP® MULTI-M, включая контргайку и уплотнительное кольцо

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000240 ETIM 5.0 Class-Description: Система для ввода кабелей
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000240 Описание класса ETIM 6.0: Ввод провода
Сертификаты соответствия:	Разрешение UL: ожидается Огнестойкость согласно UL94 V-2 Hazard Level HL 2 согласно EN 45545-2
Примечание:	По запросу: — индивидуальная конфигурация отверстий — другие метрические размеры резьб
Материал:	Рамка: Поликарбонат Уплотнение: Гель O-Ring: NBR
Класс защиты:	IP 68
Температурный диапазон:	With O-ring: -20°C to +100°C Without O-ring: -30°C to +110°C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей

Последнее обновление (19.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MULTI-M

иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SKINTOP® MULTIM

Артикул	Обозначение/Размер	Макс. число отверстий для ввода	Количество кабелей x Ø кабеля, мм	SW и размер ключа, мм	Штук/ед. упаковки
52220110	M40x1,5	12	2 x 1-4 мм, 10 x 2-6 мм	46	1
52220111	M50x1,5	18	18 x 2-6 мм	55	1
52220112	M63x1,5	30	30 x 2-6 мм	66	1

Последнее обновление (19.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappusa.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16