

SKINTOP® MULTI-M

Множественный ввод с метрической соединительной резьбой

Still completely sealed? The round, screw-in multiple entry system inserts up to 30 cables simultaneously into an enclosure and seals them with IP68 protection. Thanks to the variable clamping range, you are completely flexible in your choice of cable diameters!

Информация

Компактный, круглый множественный ввод с инновационной гелиевой технологией



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Машиностроение, промышленное оборудование



Большой диапазон размеров резьбы



Без галогенов



Время на монтаж



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Место для монтажа



Надёжность

SKINTOP® MULTI-M



Стойкий к УФ-лучам

Преимущества

Multiple insertion of cables enables higher packing density (up to 30 cables depending on the variant).

Large clamping ranges, each variable by 4 mm, for different cable diameters.

Direct cable entry without pre-piercing the bushings.

Flexibility in the choice of cable diameters reduces the variety of parts in the warehouse and provides logistical and cost advantages.

Simple mounting on the enclosure by screw-in or fixing with locknut.

Области применения

For sealing and strain-relieving multiple insertion of non-assembled cables through a housing.

Can be used in dry, humid and oily environments.

Suitable for outdoor use.

Характеристики

Unused feedthroughs remain securely closed and sealed thanks to elastic gel technology with innovative membrane technology.

Best possible sealing to the housing and to the cables enables protection class IP 68.

UL certification according to technical data enables use of the product in the North American region.

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL 50, UL 50E, CSA C22.2

UL 508A для промышленного управления системой (напр., распределительные шкафы)

UL File No. E349737

Комплектация

SKINTOP® MULTI-M, включая контргайку и уплотнительное кольцо

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000240

ETIM 5.0 Class-Description: Система для ввода кабелей

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000240

Описание класса ETIM 6.0: Ввод провода

Сертификаты соответствия:

UL File No. E349737

Огнестойкость согласно UL94 V-2

Hazard Level HL 2 согласно EN 45545-2

Примечание:

По запросу: — индивидуальная конфигурация отверстий — другие метрические размеры резьб

Материал:

Рамка: Поликарбонат

Уплотнение: Гель

O-Ring: NBR

Класс защиты:

IP 68

Температурный диапазон:

с уплотнительным кольцом от -20 °C до +100 °C

без уплотнительного кольца от -30 °C до +110 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями

Последнее обновление (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MULTI-M

соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SKINTOP® MULTIM**

Артикул	Обозначение/Размер	Макс. число отверстий для ввода	Количество кабелей x Ø кабеля, мм	SW и размер ключа, мм	Штук/ед. упаковки
52220140	M25x1,5	4	4 x 2-6 мм	30	1
52220143	M25x1,5	3	1 x 6-10mm, 2 x 2-6mm	30	1
52220146	M32x1,5	8	8 x 2-6mm	36	1
52220149	M32x1,5	6	3 x 6-10mm, 3 x 1-4mm	36	1
52220110	M40x1,5	12	2 x 1-4 мм, 10 x 2-6 мм	46	1
52220113	M40x1,5	6	5 x 6-10mm, 1 x 4-8mm	46	1
52220111	M50x1,5	18	18 x 2-6 мм	55	1
52220114	M50x1,5	8	8 x 6-10mm	55	1
52220112	M63x1,5	30	30 x 2-6 мм	66	1
52220115	M63x1,5	14	14 x 6-10mm	66	1

Последнее обновление (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapp.russia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16

SKINTOP® MULTI-M

