SKINTOP® MULTI VENT

Multiple entry for up to 29 cables, with breathable pressure compensation element for venting when enclosures are closed.

Информация

Компактная система ввода нескольких кабелей с инновационной гелевой технологией
Воздухопроницаемый элемент компенсации давления, выполненный по мембранной технологии

- Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp
- Машиностроение, промышленное оборудование
- Большой диапазон размеров резьбы
- Без галогенов
- Время на монтаж
- Оптимальная защита от растягивающих усилий
- Место для монтажа
- Стойкий к УФ-лучам

Преимущества

Multiple insertion of cables enables higher packing density (up to 29 cables depending on the variant).
Large clamping areas, each variable by 4 mm for different cable diameters as well as clamping areas especially for AS-I bus cables.

Последнее обновление (26.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SKINTOP® MULTI VENT

Flexibility in the choice of cable diameters reduces the variety of parts in the warehouse and provides logistical and cost advantages.
Direct cable entry without pre-piercing the bushings thanks to elastic gel technology with innovative membrane technology.
Includes breathable pressure compensation element, which provides the necessary pressure compensation in closed enclosures. This completely prevents the ingress of moisture.

Области применения

For sealing and strain-relieving multiple insertion of non-assembled cables and media hoses through a housing.
Specialized for closed enclosures to achieve optimum ventilation.
Can be used in dry, humid and oily environments.

Характеристики

Встроенная мембрана обеспечивает выравнивание давлений и препятствует проникновению влаги
Встроенное уплотнение для кабеля и корпуса (несъемное)
Без галогенов
Устойчивость к УФ-излучению, озону и маслам
Клейкий гель обеспечивает очень легкое расположение на корпусе во время сборки.

Конструкция

Для монтажного выреза промышленных электрических соединителей, 24-конт. (36 x 112 мм)

Примечание

Расход воздуха: 0,65 л/мин

Комплектация

SKINTOP® MULTI VENT вкл. материал крепления

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000240 ETIM 5.0 Class-Description: Система для ввода кабелей
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000240 Описание класса ETIM 6.0: Ввод провода
Примечание:	Индивидуальная конфигурация отверстия по запросу
Материал:	Рамка: Поликарбонат Уплотнение: Гель Элемент выравнивания давлений: PBT, PTFE, NBR
Класс защиты:	IP 68
Температурный диапазон:	от -30 до +100 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

SKINTOP® MULTI VENT

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

Артикул	Обозначение/Размер	Макс. число отверстий для ввода	Количество кабелей x Ø кабеля, мм	Штук/ед. упаковки
52220092	SKINTOP® MULTI VENT Version 1	21	6 x 8-12 mm, 15 x 3-7 mm	1
52220093	SKINTOP® MULTI VENT Version 2	20	4 x 2-6 mm, 8 x 4-8 mm, 3 x 5-9 mm, 2 x 8-12 mm, 1 x 12-16 mm, 2 x AS-I BUS / 2 x 2-4 mm	1
52220094	SKINTOP® MULTI VENT Version 3	29	29 x 2-6 mm	1
52220095	SKINTOP® MULTI VENT Version 4	11	8 x 8-12 mm, 2 x 12-16 mm, 1 x 16-20 mm	1
52220160	SKINTOP® MULTI VENT Version 5	26	26 x 4-8 mm	1
52220162	SKINTOP® MULTI VENT Version 6	23	9 x 2-6 mm, 8 x 4-8 mm, 4 x 7-11 mm, 2 x 10-14 mm	1

Последнее обновление (26.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MULTI VENT

Последнее обновление (26.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MULTI VENT

Последнее обновление (26.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.