

SKINTOP® BRUSH ADD-ON 24

SKINTOP® BRUSH ADD-ON 24 набор ЭМС-щеток подходит для систем кабельной проводки SKINTOP® с проемом для 24-полюсного штекерного соединителя

Информация

Набор ЭМС-щеток подходит для систем ввода нескольких кабелей SKINTOP® с отверстиями для 24-полюсного штекерного соединителя



Надёжность



Напряжение



ЭМС



Расширенный температурный диапазон

Преимущества

Быстрый, удобный контакт с экраном

Оптимальная электромагнитная совместимость

Быстрый монтаж и ЭМС контакт по сравнению с аналогичными системами

Свободная подгонка кабелей при монтаже

Возможность использования кабеля с индивидуальным диаметром

Области применения

Для ЭМС-контакта кабеля и проводов при использовании систем ввода нескольких кабелей SKINTOP®

Для ЭМС-заземления медной экранирующей оплетки

Монтаж распределительных электрошкафов

Системы автоматизации

Характеристики

Последнее обновление (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® BRUSH ADD-ON 24

Низкоомный экранный контакт
Видимая большая площадь контакта с экраном

Комплектация

Рамка щетки
Распорные втулки
Крепежный материал

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000240

ETIM 5.0 Class-Description: Система ввода кабеля

Материал:

Рамка: Алюминий

ЭМС-щётки: латунь

Температурный диапазон:

от -30 до +110 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



SKINTOP® BRUSH ADD-ON 24

Штук/ед. упаковки	Отверстия	Диапазон зажима	Общие размеры	Артикул
1	4,2	47.0 - 120.0	60x140 mm	52220089