

SKINTOP® MULTI Flange FL21

SKINTOP® MULTI Flansch FL21, фланцевая панель



Машиностроение, промышленное оборудование



Подходит для применения вне помещений



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Механическая стойкость



Износостойкие



Надёжность

Преимущества

Reduces the rectangular, standard FL21 mounting cut-out and allows flexibility when selecting the multi-cable entry system.

Versatile use in various applications and environments.

Pre-assembled NBR seal enables reliable sealing to the housing (protection class IP 66).

Easy assembly with 4 fastening screws.

Stable construction made of powder-coated steel sheet or V2A stainless steel.

Области применения

For cable entry into a housing with Scandinavian FL21 mounting cut-out, while simultaneously using the SKINTOP® MULTI or SKINTOP® CUBE multi-cable entry systems.

Can be used in dry, humid and oily environments.

Техническая информация

Материал:

Steel plate, powder-coated

Последнее обновление (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MULTI Flange FL21

Stainless steel

Sealing: NBR

Класс защиты:

IP 66

Температурный диапазон:

-10 °C to +70 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SKINTOP® МУЛТИ Flange FL21

Артикул	Обозначение/Размер	Вырез Ш x В	Штук/ед. упаковки
52220030	Steel plate, powder-coated, RAL 7035	113.0 x 36.0	1
52220031	Stainless steel, V2A	113.0 x 36.0	1

Последнее обновление (02.05.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16