


## SKINTOP® MS-NPT BRUSH

SKINTOP® MS-NPT BRUSH, простой латунный кабельный сальник с быстроустанавливаемым контактом экрана и максимальной свободой при монтаже, соединительная резьба NPT



Надёжность



ЭМС



Расширенный температурный диапазон



Различные разрешения на эксплуатацию

### Преимущества

Оптимальный низкоомный контакт с экраном, 360°  
 Быстрый монтаж в сравнении с подобными системами  
 Также для подсоединения экрана к другому кабельному вводу  
 Простые и надежные  
 Свободная подгонка кабелей при монтаже

### Области применения

Для ЭМС-заземления медной экранирующей оплетки  
 Техника автоматизации  
 Двигатели большой мощности  
 Преобразователь частоты  
 Конвейерные и транспортные системы

### Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File № E79903

### Конструкция

Последнее обновление (01.03.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINTOP® MS-NPT BRUSH

Соединительная резьба NPT по ASME B1.20.1 - 2013

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441 Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Материал:	Корпус: Латунь, покрытая никелем, глухая гайка: Латунь, покрытая никелем насадка: ЭМС-щетка, полиамид: Уплотнительное кольцо, латунная проволока: Уплотнительное кольцо, эластомер: Эластомер
Класс защиты:	IP 68 - 10 bar NEMA Type 1, 4x, 6, 12
Температурный диапазон:	Dynamic: -25°C up to +100°C Статический монтаж: от -40 до +100°C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SKINTOP® MS-NPT BRUSH**

Артикул	Обозначение/Размер	Ø F mm	SW и размер ключа, мм	Общая длина С мм	Thread length D mm	Штук/ед. упаковки
SKINTOP® MS-NPT BRUSH						
53112037	NPT 3/4"	9 - 17	29	43.0	15	10
53112047	NPT 1"	11 - 21	36	48.2	15	1
53112057	NPT 1 1/4"	19 - 28	45	57.5	17	1
53112067	NPT 1 1/2"	27 - 35	54	59.0	17	1
53112077	NPT 2"	34 - 45	67	63.3	17	1
53112087	NPT 2" plus	44 - 55	75	72.5	17	1

Последнее обновление (01.03.2021)

©2021 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16