


SKINTOP® HYGIENIC NPT

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R, стойкий кабельный сальник из нержавеющей стали с гладкими поверхностями для использования в зоне продукта

Информация

Идеален для применения в гигиенических зонах - с гладкой поверхностью, без кромок, прочный и надёжный. Отсутствие пустот, полостей или наружной резьбы гарантирует отсутствие риска загрязнения оборудования, установок или компонентов пищевых продуктов.



Пищевая промышленность и производство напитков



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Большой диапазон размеров резьбы



Механическая стойкость



Износостойкие



Расширенный температурный диапазон

Преимущества

Гигиеническое исполнение для обеспечения оптимальной стойкости к процессам чистки

Ровная поверхность и отсутствие кромок препятствуют проникновению жидкостей и образованию микроорганизмов

Области применения

Машины, установки и компоненты для пищевой промышленности

Для применения в зоне пищевой продукции

Последнее обновление (09.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® HYGIENIC NPT

Фармацевтическая промышленность

Стандарты / Сертификаты соответствия

EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

Критерии оформления для машин, аппаратов и компонентов, отвечающих повышенным гигиеническим требованиям ECOLAB®

промышленный стандарт в области профессиональной уборки и дезинфекции

FDA 21 CFR 177.2600

Специальный уплотняющий элемент для пищевой промышленности в Северной Америке

NSF/ANSI 169

Соблюдены гигиенические требования к конструкции для машин, аппаратов и компонентов

Конструкция

Материал и форма обеспечивают легкое и безопасное очищение

Благодаря синему цвету изолирующего материала легко распознается среди пищевых продуктов

Сборка изделия в виде единого компонента обеспечивает простой наружный монтаж

Соединительная резьба NPT по ASME B1.20.1 - 2013

Техническая информация

Материал:

Корпус: нержавеющая сталь — V4A (1.4044 / 316L) Изолятор:

Уплотнение, полиамид: FKM

Класс защиты:

IP 68 - 10 bar

IP 69

NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

Температурный диапазон:

от -20 °C до +100 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SKINTOP® HYGIENIC NPT

Артикул	Обозначение/Размер	Ø F mm	Thread length D mm	SW и размер ключа, мм	Общая длина С мм	Штук/ед. упаковки
SKINTOP® HYGIENIC NPT						
54114100	NPT 1/4"	4 - 6	7,2	16	39.5	5
54114110	NPT 3/8"	6,5 - 9	7,8	20	42.5	5
54114120	NPT 1/2"	9 - 12	8,4	24	47.0	5
54114130	NPT 3/4"	11,5 - 15,5	8,8	29	50.0	5
SKINTOP® HYGIENIC-R NPT						
54114200	NPT 1/4"	3 - 4,5	7,2	16	39.5	5
54114210	NPT 3/8"	4,5 - 7	7,8	20	42.5	5
54114220	NPT 1/2"	7 - 10	8,4	24	47.0	5
54114230	NPT 3/4"	9 - 12,5	8,4	29	50.0	5

Последнее обновление (09.05.2024)

©2024 Larrp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrpussia.larrpgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16