


SKINTOP® INOX SC NPT

SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R, устойчивый к коррозии кабельный сальник из нержавеющей стали с гладкими поверхностями, компактная конструкция, устойчивость к воздействию морской воды

Информация

Кабельные вводы из нержавеющей стали, компактная конструкция
Оптимальная электромагнитная совместимость



Пищевая промышленность и производство напитков



Подходит для применения вне помещений



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Большой диапазон размеров резьбы



Механическая стойкость



ЭМС



Расширенный температурный диапазон

Преимущества

Гладкие поверхности – без кромок

Компактная конструкция

Широкий изменяемый диапазон крепления

Низкоомный контакт с экраном, оптимальная электромагнитная защита

С высокой проводимостью ЭМС-контактные пружины, следовательно, простой монтаж экранир. кабелей с различным

SKINTOP® INOX SC NPT

диаметром по оплётке

Области применения

Для ЭМС-заземления медной экранирующей оплетки
Фармацевтическая промышленность
Пищевая промышленность
Для морских и наземных буровых платформ
Разливочные установки для бутылок и пивоварни

Стандарты / Сертификаты соответствия

ECOLAB®

промышленный стандарт в области профессиональной уборки и дезинфекции
DIN EN 1672-2

Руководство по проектированию оборудования для пищевой промышленности
DIN EN ISO 14159

Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery

NSF/ANSI 169 Критерии оформления для машин, аппаратов и компонентов, отвечающих повышенным гигиеническим требованиям

Конструкция

Соединительная резьба NPT по ASME B1.20.1 - 2013

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441

Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Материал:

Корпус: нержавеющая сталь — V4A (1.4044 / 316L)

Изолятор: Уплотнение, полиамид: Уплотнительное кольцо,
силикон: Силикон

Класс защиты:

NEMA тип 1, тип 2, тип 4X, тип 6, тип 12 по UL50E

IP 68 - 5 bar

Температурный диапазон:

от -40 до +100 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SKINTOP® INOX SC NPT

Артикул	Обозначение/Размер	Ø F mm	SW и размер ключа, мм	Общая длина С мм	Thread length D mm	Штук/ед. упаковки
53806818	NPT 1/4"	4 - 7	16	37.8	15	5
53806819	NPT 3/8"	6 - 10	20	40.4	15	5
53806820	NPT 1/2"	7 - 13	24	42.5	15	5
53806821	NPT 3/4"	9 - 17	29	46.2	15	5
53806822	NPT 1"	11 - 21	36	50.6	15	5
53806823	NPT 1 1/4"	19 - 28	45	59.2	17	5
53806824	NPT 1 1/2"	27 - 35	54	63.2	17	5

Последнее обновление (09.08.2020)

©2020 Larrp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrpussia.larrpgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16