

SKINTOP® NPT, маленькая упаковка

SKINTOP® NPT, полиамидный кабельный сальник с конической резьбой NPT и широкими разнообразными диапазонами зажима для оптимальной защиты от растягивающих усилий



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Максимальная защита от вибраций



Механическая стойкость



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Различные разрешения на эксплуатацию

Преимущества

Коническая резьба NPT

Долговечная защита от вибрации

Оптимальная защита от растягивающих нагрузок

Широкий изменяемый диапазон крепления

Высокая надежность эксплуатации

Области применения

Используется, когда необходимо обеспечить ввод большого количества кабелей и проводов в корпус, занимает минимальное пространство.

Машино- и станкостроение

Техника автоматизации

Приборы

Корпуса

Стандарты / Сертификаты соответствия

Последнее обновление (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с.тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® NPT, маленькая упаковка

UL File № E79903

Конструкция

Соединительная резьба NPT по ASME B1.20.1 - 2013

Примечание

Подходящие детали см. SKINTOP® аксессуары с резьбой PG, кроме контргайки SKINTOP® GMP-GL

3/8" = PG9

1/2" = PG13,5

3/4" = PG21

1" = PG29

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441

Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Поставляемые цвета:

RAL 7001, серебристо-серый

Материал:

Корпус: полиамид

Уплотнение: CR (хлоропреновая резина)

Класс защиты:

IP 68 - 5 bar

Температурный диапазон:

Динамический монтаж: от -20 °C до +100 °C

Неподвижное применение: от -40 до +100 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SKINTOP® NPT, маленькая упаковка

Артикул	Обозначение/Размер	Ø F mm	SW и размер ключа, мм	Общая длина С мм	Thread length D mm	Штук/ед. упаковки
53110076	ST 3/8"	3,5 - 8	19	43.0	15	10
53110077	ST 1/2"	5 - 12	24	45.0	15	10
53110078	ST 3/4"	13 - 18	33	53.0	15	5
53110079	ST 1"	19 - 25,4	42	60.0	15	5