

EPIC® DATA TS

Соединитель несущих шин для штепсельного разъема из стекловолокна

Принадлежности для оптоволоконных систем для разветвительных коробок, настенных стоек и распределительных коробок для волокон

FO

принадлежности для стеклянных оптических волокон

Информация

Монтажная шина устанавливаемая



Характеристики

Непосредственный монтаж на монтажную шину согласно DIN EN 50022 в промышленной среде

Доступно для кабеля Breakout с муфтой SC Simplex, SC-RJ и дуплексной LC

Маркировка для лучшего обозначения

Easy to install with screwdriver

Подходит для волокон одnoreжимного и многорежимного исполнения GOF

Идеально для промышленности через компактный дизайн

Цвет: серый (RAL 7035)

Материал корпуса: PC-GFIO

Усилие нагрузки ≥ 100 Н

Сила извлечения: ≥ 40 Н

Техническая информация

Класс защиты:

IP 20

Температурный диапазон:

от -10 до + 60 °C (эксплуатация)

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

EPIC® DATA TS

Артикул	Обозначение
29500762	EPIC DATA TS GOF LC-D OM3
29500763	EPIC DATA TS GOF LC-D SM
29500760	EPIC DATA TS GOF SC MM
29500761	EPIC DATA TS GOF SC SM
29500764	EPIC DATA TS GOF SC-RJ MM
29500765	EPIC DATA TS GOF SC-RJ SM