


FLEXIMARK® закрытые манжеты

FLEXIMARK® Гильза для маркировки жил кабелей до монтажа, без галогенов, не поддерживает горение

Информация

Установка перед монтажом, поскольку маркировочная втулка закрыта



Не поддерживают горение



Без галогенов

Преимущества

Повышенная защита от царапин и механического повреждения

Надежная и гибкая защита

Устойчивость к воздействию химикатов, УФ-излучения, влаги и масел (дизельного топлива, щелочных чистящих средств, соленой воды, этанола и других веществ)

Характеристики

Extremely flame-retardant according to
UL 94 V0

Примечание

Подходящая маркировочная гильза для ярлыков LMB

Комплектация

Маркировочные гильзы без ярлыков

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

Обозначение класса ETIM 5.0: EC002248

Описание класса ETIM 5.0: Кронштейн для материала обозначения

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC002248

Описание класса ETIM 6.0: Кронштейн для материала обозначения

Поставляемые цвета:

Прозрачный

FLEXIMARK® закрытые манжеты

Материал:	ПВХ
Температурный диапазон:	от -40 до +80 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

FLEXIMARK® закрытые манжеты

Артикул	Обозначение	Длина (мм)	Для кабелей Ø, мм	Маркер / ед. упаковки	Упаковка
FLEXIMARK® закрытые манжеты					
83290211	FLEXIMARK® collar halogen-free 2-4/10 TR	10	2.0 - 4.0	1000	1
83290212	FLEXIMARK® collar halogen-free 2-4/15 TR	15	2.0 - 4.0	1000	1
83252693	FLEXIMARK® Маркировочные гильзы, без галогенов 1,4-5/23 TR	23	1.4 - 5.0	500	1
83290213	FLEXIMARK® collar halogen-free 2-4/30 TR	30	2.0 - 4.0	500	1
83290214	FLEXIMARK® collar halogen-free 4-7/10 TR	10	4.0 - 7.0	500	1
83290215	FLEXIMARK® collar halogen-free 4-7/15 TR	15	4.0 - 7.0	500	1
83252694	FLEXIMARK® Маркировочные гильзы, без галогенов 5-11/23 TR	23	5.0 - 11.0	200	1
83252675	FLEXIMARK® Маркировочные гильзы, без галогенов 5-11/30 TR	30	5.0 - 11.0	200	1