

Манжеты для символов FLEXIMARK® PGS

Манжеты для символов FLEXIMARK® PGS для маркировки компонентов в электротехнической промышленности (например, в распределительных шкафах) с маркировочными полосами или этикетками без покрытия.

Информация

PGS 1-285 BK included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Не поддерживают горение



Без галогенов



Стойкий к воздействию кислот



Стойкий к УФ-лучам

Преимущества

Самоклеющиеся на различные поверхности

Прозрачная защита этикеток обеспечивает дополнительную защиту этикеток или маркировочных полос

Области применения

Для FLEXIMARK® Flexilabels LFL, а также DYMO® подходят промышленные ленты

Маркировка компонентов в распределительных шкафах

Крепление: приклеивание или при температурах $>+45^{\circ}\text{C}$ с помощью винтов или заклепок

Характеристики

Extremely flame-retardant according to

UL 94 V0

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

Обозначение класса ETIM 5.0: EC002248

Описание класса ETIM 5.0: Кронштейн для материала

Последнее обновление (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

Манжеты для символов FLEXIMARK® PGS

	обозначения
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC002248 Описание класса ETIM 6.0: Кронштейн для материала обозначения
Поставляемые цвета:	Черный, белый, серый
Материал:	ABS полимерная лента
Температурный диапазон:	от -20 до +45 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.



Манжеты для символов FLEXIMARK® PGS

Артикул	Обозначение	Цвет	Длина x высота (мм)	Маркер / ед. упаковки	Упаковка
83252011	FLEXIMARK® PGS 10-1000 WH	белый	1000.0 x 10.0	10	1
83250003	FLEXIMARK® PGS 10-1000 BK	чёрный	1000.0 x 10.0	10	1
83252014	FLEXIMARK® PGS 10-1000 GY	серый	1000.0 x 10.0	10	1
83250043	FLEXIMARK® Крышка ярлыка 10-100 PGS 10	прозрачный	1000.0 x 10.0	10	1