


Манжеты для символов FLEXIMARK® PTE

FLEXIMARK® манжеты для знаков PTE для маркировки кабелей полосками или пустыми ярлыками. Манжеты для знаков крепятся кабельными стяжками.



Подходит для применения вне помещений



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Без галогенов



Стойкий к воздействию кислот



Стойкий к УФ-лучам

Преимущества

Дополнительная защита ярлыков от УФ-излучения и от воздействия химических веществ

Гарантируем высокую гибкость: Крепления для знаков могут быть обрезаны до необходимой длины

Области применения

Для FLEXIMARK® Flexilabels LFL, а также DYMO® подходят промышленные ленты

Для маркировки кабелей/защитных рукавов

Крепление манжет с маркировкой кабельными стяжками 2,6 мм (вне помещений применять кабельные стяжки, стойкие к УФ-лучам) или крепление с помощью винтов и заклёпок при использовании концевых заглушек.

Комплектация

Поставляются в пластиковом пакете или коробке (см. изображение): манжеты в пакете уже нарезаны в необходимом размере.

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

Обозначение класса ETIM 5.0: EC002248

Описание класса ETIM 5.0: Кронштейн для материала обозначения

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC002248

Последнее обновление (25.04.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

Манжеты для символов FLEXIMARK® PTE

Описание класса ETIM 6.0: Кронштейн для материала обозначения

Материал:

Полиэтилен, без галогенов

Температурный диапазон:

от -75 до +80 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

Манжеты для символов FLEXIMARK® PTE

Артикул	Обозначение	Длина (мм)	Макс. высота манжет (мм)	Маркер / ед. упаковки	Упаковка
Манжеты для символов PTE					
83253012	FLEXIMARK® PTE 6-1000 мм TR (В пакете)	1000	6	10	1
Манжеты для символов PTE					
83259960	FLEXIMARK® PTE 6-15 m TR (Box)	15000	6	1	1
83252081	FLEXIMARK® PTE 9,5-285 mm TR (В пакете)	285	9,5	10	1
83252084	FLEXIMARK® PTE 9,5-1000 mm TR (В пакете)	1000	9,5	10	1
83259961	FLEXIMARK® PTE 9.5-15 m TR (Box)	15000	9,5	1	1
83252028	FLEXIMARK® PTE 12-285 mm TR (В пакете)	285	12	10	1
83252027	FLEXIMARK® PTE 12-1000 mm TR (В пакете)	1000	12	10	1
83259952	FLEXIMARK® PTE 12-10 m TR (Box)	10000	12	1	1
83251060	FLEXIMARK® PTE 19-285 mm TR (В пакете)	285	19	10	1
83259953	FLEXIMARK® PTE 19-5 m TR (Box)	5000	19	1	1
83251061	FLEXIMARK® PTE 19-1000 mm TR (В пакете)	1000	19	10	1
83259954	FLEXIMARK® PTE 25-5 m TR (Box)	5000	25	1	1
Принадлежности для манжет PTE 9,5 мм					
83252005	FLEXIMARK® Блокиратор Mini FLKA 5206 YE	-	-	500	1
83252020	FLEXIMARK® Заглушка Mini FLG 5242 YE	-	-	100	1

Последнее обновление (25.04.2020)
©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16