

ЕТВ маркировочные таблички

ЕТВ Таблички с полем для маркировки и хомутами для связывания нескольких кабелей в пучки



Без галогенов



Стойкий к УФ-лучам

Преимущества

Для маркировки и связывания кабелей в пучки

Держатель этикеток можно легко открыть и закрыть для замены этикетки

Хорошая стойкость к воздействию УФ-лучей

Области применения

Для маркировки кабелей, труб или в качестве бирки для чемодана или другого этикетирования

Характеристики

The label is folded in a way that can be reduced to a quarter of its size, matching the visible part of the printing field in the label holder

Комплектация

61742810: с маркировочными вкладышами (2 листа по 56 этикеток)

Состав изделия

Размеры кабельной стяжки: 200 x 5 мм

Перфорированный картон (цвет — белый)

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001288

Описание класса ETIM 6.0: Маркировочный материал

Материал:

Полипропилен (PP)

Температурный диапазон:

от -18 °C до +90 °C

Температура монтажа: мин. +10 °C

Последнее обновление (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

ЕТВ маркировочные таблички

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

ЕТВ маркировочные таблички

Артикул	Обозначение	Ширина x Высота (мм)	Ярлыков на странице	Кол-во полосок
61742810	ЕТВ таблички, прозрачные	60 x 33	-	50
61742900	ЕТВ ярлыки	52 x 17.5	56	1