

КМК маркировочные таблички

Маркировочные этикетки КМК представляют собой кабельные стяжки с местом для маркировки для обвязки и маркировки кабелей и защитных рукавов.



Без галогенов

Преимущества

Вкладыши с напечатанным текстом вставляются в этикетоноситель и закрываются пыленепроницаемой крышкой

Области применения

Маркировка и связывание нескольких кабелей в пучки внутри помещений
Для диаметров пучка от 10 до 31 мм

Характеристики

Нанесение надписей: вручную, лазерным способом и струйным принтером

Стандарты / Сертификаты соответствия

Smudge-proof: DIN 30646:1993-11,
DIN VDE 0611-1:1977-11

Комплектация

Ярлыки: 10 листов, содержащие 150 (61742922) или 50 ярлыков (61742926)
Вкладыши для надписи заказывать отдельно

Состав изделия

Ширина ремня КМК1: 5 мм
Область связки КМК1: 10–25 мм
Ширина ремешка КМК3: 10 мм
Ширина пучка КМК3: 16–31 мм
Крепежные петли КМК2/КМК4: 5 мм

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001288

Последнее обновление (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

КМК маркировочные таблички

Поставляемые цвета:	Описание класса ETIM 6.0: Маркировочный материал
Материал:	Прозрачный
Температурный диапазон:	Этикетоноситель: безгалогеновый полиэтилен Ярлыки: из картона, перфорированные по DIN A4, не содержащие силикона и галогенов
	от -40 до +80 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

КМК маркировочные таблички

Артикул	Обозначение	Ширина x Высота (мм)	Исполнение/количество	Кол-во полосок
61742820	КМК 1, держатель этикеток	29 x 8	с ремешком	100
61742822	КМК 2, держатель этикеток	29 x 8	без ремешка	100
61742824	КМК 3, держатель этикеток	40 x 17	с ремешком	50
61742826	КМК 4, держатель этикеток	40 x 17	без ремешка	50
61742922	ES/LP-BW-GB ярлыки	29 x 8	-	10
61742926	ES/КМК 3 GB ярлыки	40 x 17	-	10

Последнее обновление (02.05.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16