


## DYMO® Industrie Rhino Pro 4200

DYMO® Industrie Rhino Pro 4200 — это самый маленький мобильный принтер для этикеток серии DYMO® для промышленной маркировки, клавиатура с алфавитной раскладкой



Время на монтаж



Незначительный вес



Место для монтажа

### Преимущества

Компактное мобильное устройство  
с большим сроком службы благодаря резиновому кожуху  
Стойкий к УФ-излучению, маслу, царапинам и растворителям  
Для применения внутри и вне помещений

### Области применения

Маркировка кабелей, одножильных проводов и компонентов  
Цветные самоклеящиеся виниловые ленты  
Термоусадочные шланги

### Характеристики

Технология термотрансферной печати  
Клавиатура с QWERTZ-раскладкой

### Примечание

Сетевой кабель не входит в комплект поставки (арт. № 61800150)

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000608

ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка

Последнее обновление (09.08.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## DYMO® Industry Rhino Pro 4200

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Классификация ETIM 6:   | Обозначение класса ETIM 6.0: EC000608<br>Описание класса ETIM 6.0: Лента с надписью   |
| Материал:               | Виниловые ленты/ ленты из термоусаживаемой трубки:<br>Полиолефин (не распространяют горение UL224),<br>коэффициент усадки 3:1 |
| Температурный диапазон: | Виниловые ленты: от -18 до +90° C Ленты из<br>термоусаживаемой трубки: от -18 до 135° C                                       |

### Комментарий

DYMO® – зарегистрированная торговая марка Sanford GmbH, Newell Rubbermaid Company

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**DYMO® Industry Rhino Pro 4200**

| Артикул                          | Обозначение                          | Ширина (мм) | Длина, м | Для кабелей Ø, мм | Цвет ленты        |
|----------------------------------|--------------------------------------|-------------|----------|-------------------|-------------------|
| 61800337                         | DYMO RHINO PRO 4200                  | -           | -        | -                 | -                 |
| Виниловые ленты                  |                                      |             |          |                   |                   |
| 61800274                         | RP/ID1 9мм VINYL SW/WS black         | 9           | 5,5      | -                 | белый             |
| 61800275                         | RP/ID1 12mm VINYL SW/YELLOW          | 12          | 5,5      | -                 | желтый            |
| 61800276                         | RP/ID1 12mm VINYL SW/ORANGE          | 12          | 5,5      | -                 | оранжевый         |
| 61800277                         | RP/ID1 12 мм VINYL WH/ROT            | 12          | 5,5      | -                 | красный           |
| 61800278                         | RP/ID1 12mm VINYL SW/GREEN           | 12          | 5,5      | -                 | зеленый           |
| 61800279                         | RP/ID1 12mm VINYL SW/WHITE           | 12          | 5,5      | -                 | белый             |
| 61800280                         | RP/ID1 19mm VINYL SW/YELLOW          | 19          | 5,5      | -                 | желтый            |
| 61800281                         | RP/ID1 19mm VINYL SW/ORANGE          | 19          | 5,5      | -                 | оранжевый         |
| 61800282                         | RP/ID1 19 мм VINYL WH/ROT            | 19          | 5,5      | -                 | красный           |
| 61800283                         | RP/ID1 19mm VINYL SW/GREEN           | 19          | 5,5      | -                 | зеленый           |
| 61800284                         | RP/ID1 19mm VINYL SW/WHITE           | 19          | 5,5      | -                 | белый             |
| Ленты из термоусаживаемой трубки |                                      |             |          |                   |                   |
| 61800290                         | RP/ID1 Shrink 1-6-1400               | 6           | 1,5      | 1,18 - 2,33       | белый             |
| 61800291                         | RP/ID1 Shrink 1-9-1400               | 9           | 1,5      | 1,73 - 3,73       | белый             |
| 61800295                         | RP/ID1 Shrink 1-9-1400YL             | 9           | 1,5      | 1,73 - 3,73       | желтый            |
| 61800292                         | RP/ID1 Shrink 1-12-1400              | 12          | 1,5      | 2,97 - 5,13       | белый             |
| 61800296                         | RP/ID1 Shrink 1-12-1400YL            | 12          | 1,5      | 2,97 - 5,13       | желтый            |
| 61800293                         | RP/ID1 Shrink 1-19-1400              | 19          | 1,5      | 4,64 - 8,7        | белый             |
| 61800297                         | RP/ID1 Shrink 1-19-1400YL            | 19          | 1,5      | 4,64 - 8,7        | желтый            |
| 61800344                         | RP/ID1 Вставочная пластина 1-12-1600 | 12          | 5,5      | -                 | черный/белый      |
| 61800285                         | RP/ID1 9mm POLYESTER SW/ TRANSP      | 9           | 5,5      | -                 | черный/прозрачный |

Последнее обновление (09.08.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

 Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте PN 0456 / 02\_03\_16