

DYMO® XTL 300 / 500

Несложное, быстрое и универсальное этикетировочное устройство для мобильного использования



Время на монтаж



Незначительный вес



Место для монтажа

Преимущества

Принтер для этикеток автоматически распознает вложенную этикетку
Интуитивное управление благодаря встроенным приложениям для печати этикеток
Экономия времени благодаря готовым этикеткам
Точный предварительный просмотр
с большим сроком службы благодаря резиновому кожуху

Области применения

Маркировка кабелей, одножильных проводов и компонентов
Стойкий к УФ-излучению, маслу, влаге и химикатам

Характеристики

Технология термотрансферной печати
XTL 300: макс. ширина этикетки 24 мм, цветной дисплей, ручной нож
XTL 500: макс. ширина этикетки 54 мм, сенсорный экран, автоматический нож

Стандарты / Сертификаты соответствия

Виниловые ленты и ламинированные оборачиваемые этикетки:
разрешение UL в качестве компонента согл. UL 969
Номер файла: MN48389

Примечание

Последнее обновление (09.08.2020)
©2020 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

DYMO® XTL 300 / 500

Бесплатное программное обеспечение DYMO ID для подключения к ПК (можно загрузить с сайта www.dymo.com) для удобного переноса этикеток

Комплектация

Набор содержит 1 DYMO XTL 300 (включая этикетки VIN 24BK/WH и LAM 21x39 WH) или XTL 500 (включая этикетки VIN 54BK/WH и LAM 38x39 WH), адаптер для зарядки, USB-кабель, литий-ионный аккумулятор, ремень для переноски и инструкцию в формованном чемодане

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка

Материал:

Виниловые ленты и обрачиваемые этикетки/ Виниловые термоусаживаемые трубки: Полиолефин (не распространяют горение UL224), коэффициент усадки 3:1

Температурный диапазон:

от -40 до +60 °C

Комментарий

DYMO® – зарегистрированная торговая марка Sanford GmbH, Newell Rubbermaid Company

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

DYMO® XTL 300 / 500

Артикул	Обозначение	Ширина (мм)	Длина в (мм)	Для кабелей Ø, мм	Цвет ленты	Принтер	Маркер / ед. упаковки	Метров в ед. упаковки
DYMO XTL —чемоданчик								
83257106	DYMO XTL KIT 300	-	-	-	-	-	-	-
83257107	DYMO XTL KIT 500	-	-	-	-	-	-	-
Виниловые ленты								
83257146	DYMO XTL VIN 12BK/TR	12	-	-	прозрачный	XTL 300/500	-	7
83257147	DYMO XTL VIN 19BK/TR	19	-	-	прозрачный	XTL 300/500	-	7
83257150	DYMO XTL VIN 54BK/TR	54	-	-	прозрачный	XTL 500	-	7
83257156	DYMO XTL VIN 12BK/WH	12	-	-	белый	XTL 300/500	-	7
83257157	DYMO XTL VIN 19BK/WH	19	-	-	белый	XTL 300/500	-	7
83257160	DYMO XTL VIN 54BK/WH	54	-	-	белый	XTL 500	-	7
83257166	DYMO XTL VIN 12WH/RD	12	-	-	красный	XTL 300/500	-	7
83257167	DYMO XTL VIN 19WH/RD	19	-	-	красный	XTL 300/500	-	7
83257170	DYMO XTL VIN 54WH/RD	54	-	-	красный	XTL 500	-	7
83257176	DYMO XTL VIN 12BK/YE	12	-	-	желтый	XTL 300/500	-	7
83257177	DYMO XTL VIN 19BK/YE	19	-	-	желтый	XTL 300/500	-	7
83257180	DYMO XTL VIN 54BK/YE	54	-	-	желтый	XTL 500	-	7
Ленты из термоусаживаемой трубки								
83257214	DYMO XTL SHRINK 6-2700BK/WH	6	-	2.0 - 6.0	белый	XTL 300/500	-	2,7
83257215	DYMO XTL SHRINK 12-2700BK/WH	12	-	4.0 - 12.0	белый	XTL 300/500	-	2,7
83257216	DYMO XTL SHRINK 24-2700BK/WH	24	-	8.0 - 24.0	белый	XTL 300/500	-	2,7

ДУМО® XTL 300 / 500

Артикул	Обозначение	Ширина (мм)	Длина в (мм)	Для кабелей Ø, мм	Цвет ленты	Принтер	Маркер / ед. упаковки	Метров в ед. упаковки
83257217	DYMO XTL SHRINK 54-1800BK/WH	54	-	18.0 - 54.0	белый	XTL 500	-	1,8
Готовые термоусадочные шланги								
83257132	DYMO XTL SHRINK 6X34WH	6	34	2.0 - 6.0	белый	XTL 500	81	-
83257133	DYMO XTL SHRINK 12X34WH	12	34	4.0 - 12.0	белый	XTL 500	65	-
83257134	DYMO XTL SHRINK 24X34WH	24	34	8.0 - 24.0	белый	XTL 500	60	-
83257135	DYMO XTL SHRINK 54X34WH	54	34	18.0 - 54.0	белый	XTL 500	25	-
83257137	DYMO XTL SHRINK 12X47WH	12	47	4.0 - 12.0	белый	XTL 500	65	-
83257138	DYMO XTL SHRINK 24X47WH	24	47	8.0 - 24.0	белый	XTL 500	60	-
83257139	DYMO XTL SHRINK 54X47WH	54	47	18.0 - 54.0	белый	XTL 500	25	-
Ламинированные оборачиваемые этикетки								
83257119	DYMO XTL LAM 21X21 WH	21	21	-	белый	XTL 300/500	250	-
83257120	DYMO XTL LAM 21X39 WH	21	39	-	белый	XTL 300/500	150	-
83257121	DYMO XTL LAM 21X102 WH	21	102	-	белый	XTL 300/500	75	-
83257122	DYMO XTL LAM 38X21 WH	38	21	-	белый	XTL 500	250	-
83257123	DYMO XTL LAM 38X39 WH	38	39	-	белый	XTL 500	150	-
83257124	DYMO XTL LAM 38X102 WH	38	102	-	белый	XTL 500	75	-
83257125	DYMO XTL LAM 51X21 WH	51	21	-	белый	XTL 500	250	-
83257126	DYMO XTL LAM 51X39 WH	51	39	-	белый	XTL 500	100	-

**ДУМО® XTL 300 / 500**

Артикул	Обозначение	Ширина (мм)	Длина в (мм)	Для кабелей Ø, мм	Цвет ленты	Принтер	Маркер / ед. упаковки	Метров в ед. упаковки
83257127	DYMO XTL LAM 51X102 WH	51	102	-	белый	XTL 500	70	-

Последнее обновление (09.08.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

DYMO® XTL 300 / 500

