

## DYMO® XTL 300 / 500

Несложное, быстрое и универсальное этикетировочное устройство для мобильного использования



Время на монтаж



Незначительный вес



Место для монтажа

### Преимущества

Принтер для этикеток автоматически распознает вложенную этикетку  
Интуитивное управление благодаря встроенным приложениям для печати этикеток  
Экономия времени благодаря готовым этикеткам  
Точный предварительный просмотр  
с большим сроком службы благодаря резиновому кожуху

### Области применения

Маркировка кабелей, одножильных проводов и компонентов  
Стойкий к УФ-излучению, маслу, влаге и химикатам

### Характеристики

Технология термотрансферной печати  
XTL 500: макс. ширина этикетки 54 мм, сенсорный экран, автоматический нож

### Стандарты / Сертификаты соответствия

Виниловые ленты и ламинированные оборачиваемые этикетки:  
разрешение UL в качестве компонента согл. UL 969  
Номер файла: MH48389

### Примечание

Последнее обновление (25.04.2024)  
©2024 Lapp Group - all rights reserved.  
Экономическое управление по продукту <http://lappروسيا.lappgroup.com>  
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03.16

## DYMO® XTL 300 / 500

Бесплатное программное обеспечение DYMO ID для подключения к ПК (можно загрузить с сайта [www.dymo.com](http://www.dymo.com)) для удобного переноса этикеток

### Комплектация

Набор содержит 1 DYMO XTL 500 (включая этикетки VIN 54BK/WH и LAM 38x39 WH), адаптер для зарядки, USB-кабель, литий-ионный аккумулятор, ремень для переноски и инструкцию в жестком чемодане

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка

Материал:

Виниловые ленты и обрачиваемые этикетки/ Виниловые термоусаживаемые трубки: Полиолефин (не распространяют горение UL224), коэффициент усадки 3:1

Температурный диапазон:

от -40 до +60 °C

### Комментарий

DYMO® – зарегистрированная торговая марка Sanford GmbH, Newell Rubbermaid Company

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



## DUMO® XTL 300 / 500

Артикул	Обозначение	Ширина (мм)	Для кабелей Ø, мм	Цвет ленты	Принтер	Метров в ед. упаковки
83257107	DUMO XTL KIT 500	-	-	-	-	-
Виниловые ленты						
83257146	DUMO XTL VIN 12BK/TR	12	-	прозрачный	XTL 300/500	7
83257156	DUMO XTL VIN 12BK/WH	12	-	белый	XTL 300/500	7
83257157	DUMO XTL VIN 19BK/WH	19	-	белый	XTL 300/500	7
83257160	DUMO XTL VIN 54BK/WH	54	-	белый	XTL 500	7
83257170	DUMO XTL VIN 54WH/RD	54	-	красный	XTL 500	7
83257176	DUMO XTL VIN 12BK/YE	12	-	желтый	XTL 300/500	7
83257180	DUMO XTL VIN 54BK/YE	54	-	желтый	XTL 500	7
Ленты из термоусаживаемой трубки						
83257214	DUMO XTL SHRINK 6-2700BK/WH	6	2.0 - 6.0	белый	XTL 300/500	2,7
83257215	DUMO XTL SHRINK 12-2700BK/WH	12	4.0 - 12.0	белый	XTL 300/500	2,7
83257216	DUMO XTL SHRINK 24-2700BK/WH	24	8.0 - 24.0	белый	XTL 300/500	2,7

Последнее обновление (25.04.2024)



©2024 Larrp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrpussia.larrpgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03\_16

**DYMO® XTL 300 / 500**



Последнее обновление (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprossia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16