

DYMO® XTL 300 / 500

Несложное, быстрое и универсальное этикетировочное устройство для мобильного использования



Время на монтаж



Незначительный вес



Место для монтажа

Преимущества

Принтер для этикеток автоматически распознает вложенную этикетку
Интуитивное управление благодаря встроенным приложениям для печати этикеток
Экономия времени благодаря готовым этикеткам
Точный предварительный просмотр
с большим сроком службы благодаря резиновому кожуху

Области применения

Маркировка кабелей, одножильных проводов и компонентов
Стойкий к УФ-излучению, маслу, влаге и химикатам

Характеристики

Технология термотрансферной печати
XTL 500: макс. ширина этикетки 54 мм, сенсорный экран, автоматический нож

Стандарты / Сертификаты соответствия

Виниловые ленты и ламинированные оборачиваемые этикетки:
разрешение UL в качестве компонента согл. UL 969
Номер файла: MN48389

Примечание

Последнее обновление (12.02.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

DYMO® XTL 300 / 500

Бесплатное программное обеспечение DYMO ID для подключения к ПК (можно загрузить с сайта www.dymo.com) для удобного переноса этикеток

Комплектация

Набор содержит 1 DYMO XTL 500 (включая этикетки VIN 54BK/WH и LAM 38x39 WH), адаптер для зарядки, USB-кабель, литий-ионный аккумулятор, ремень для переноски и инструкцию в жестком чемодане

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка

Материал:

Виниловые ленты и обрачиваемые этикетки/ Виниловые термоусаживаемые трубки: Полиолефин (не распространяют горение UL224), коэффициент усадки 3:1

Температурный диапазон:

от -40 до +60 °C

Комментарий

DYMO® – зарегистрированная торговая марка Sanford GmbH, Newell Rubbermaid Company

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



ДΥΜΟ® XTL 300 / 500

Артикул	Обозначение	Ширина (мм)	Для кабелей Ø, мм	Цвет ленты	Принтер	Метров в ед. упаковки
83257107	DYMO XTL KIT 500	-	-	-	-	-
Виниловые ленты						
83257146	DYMO XTL VIN 12BK/TR	12	-	прозрачный	XTL 300/500	7
83257156	DYMO XTL VIN 12BK/WH	12	-	белый	XTL 300/500	7
83257157	DYMO XTL VIN 19BK/WH	19	-	белый	XTL 300/500	7
83257160	DYMO XTL VIN 54BK/WH	54	-	белый	XTL 500	7
83257170	DYMO XTL VIN 54WH/RD	54	-	красный	XTL 500	7
83257180	DYMO XTL VIN 54BK/YE	54	-	желтый	XTL 500	7
Ленты из термоусаживаемой трубки						
83257214	DYMO XTL SHRINK 6-2700BK/WH	6	2.0 - 6.0	белый	XTL 300/500	2,7
83257215	DYMO XTL SHRINK 12-2700BK/WH	12	4.0 - 12.0	белый	XTL 300/500	2,7
83257216	DYMO XTL SHRINK 24-2700BK/WH	24	8.0 - 24.0	белый	XTL 300/500	2,7



Последнее обновление (12.02.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappusa.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16

DYMO® XTL 300 / 500



Последнее обновление (12.02.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16