

## FLEXIMARK® базовый набор для маркировки из нержавеющей стали

FLEXIMARK® набор маркировки из нержавеющей стали в боксе, для экстремальных условий эксплуатации, держатели и полоски с тиснеными символами стойкие к кислотам



Машиностроение, промышленное оборудование



Нефтяная и газовая промышленность



Железно-дорожный транспорт



Подходит для применения вне помещений



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Стойкий к коррозии



Маслостойкий



Стойкий к воздействию кислот



Расширенный температурный диапазон



Стойкий к УФ-лучам

### Преимущества

Базовый набор маркировки FLEXIMARK® из нержавеющей стали в удобном боксе.

### Области применения

Маркировка кабелей и компонентов

Быстрое и простое конфекционирование на местах

Последнее обновление (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

**FLEXIMARK® базовый набор для маркировки из нержавеющей стали**

Ярлыки могут быть использованы в любой отрасли со сложными условиями эксплуатации (например, нефть и газ, железнодорожный транспорт)

**Стандарты / Сертификаты соответствия**

Achilles JQS сертифицирован

**Примечание**

Отдельные детали, входящие в комплект поставки, могут быть приобретены отдельно (например специальные плоскогубцы = арт. 61790180)

**Комплектация**

Знаки А-Ö/0-9: 50 шт.

Специальные знаки +/-:ü и символ заземления: 40 шт.

Незаполненный знак: 40 шт.

Манжеты для знаков (по 5 шт. с отверстиями и 5 крепежными проушинами для кабельных стяжек) длиной 286, 109, 83,1, 60,4 и 48,8 мм

Стальная кабельная стяжка 4,6x200: 10 шт.

**Техническая информация**

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001288

Описание класса ETIM 6.0: Маркировочный материал

Размеры:

Полоски со знаками: 9.5 x 6 x 0.75 мм

Вох: 440 x 380 x 100 мм

Материал:

Acid resistant stainless steel

EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)

Температурный диапазон:

от -80 °C до +500 °C

**Комментарий**

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Для более детальной информации по различным видам комплектов, пожалуйста, запросите технический паспорт.

**FLEXIMARK® Базовый набор для маркировки из нержавеющей стали**

Артикул	Обозначение	Версия	Упаковка
83254222	FLEXIMARK® Набор маркировки из нержавеющей стали без обжимного инструмента	без инструмента	1
83254223	FLEXIMARK® Набор маркировки из нержавеющей стали с инструментом для обжима манжеты	Инструмент для обжима манжеты	1
83254224	FLEXIMARK® Набор маркировки из нержавеющей стали с инструментом для монтажа кабельных стяжек.	С инструментом для монтажа кабельных стяжек	1

Последнее обновление (26.04.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03\_16