FLEXIMARK® NM крепления из нержавеющей стали

FLEXIMARK® NM держатели для монтажа символов из нержавеющей стали, стойкие к воздействию кислот для маркировки кабеля и компонентов

Информация
PR 1 NM 7 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)

- Подходит для применения вне помещений
- Высокая стойкость к воздействию химических веществ
- Морозостойкие
- Стойкий к коррозии
- Стойкий к воздействию кислот
- Стойкий к УФ-лучам

Преимущества
Простая, быстрая и долговечная маркировка на местах

Области применения
Маркировка кабелей и компонентов
Манжеты для символов/букв/цифр из нержавеющей стали, тип MR
Ярлыки могут быть использованы в любой отрасли со сложными условиями эксплуатации (например, нефть и газ, железнодорожный транспорт)

Стандарты / Сертификаты соответствия
Achilles JQS сертифицирован

Примечание

Последнее обновление (25.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

FLEXIMARK® NM крепления из нержавеющей стали

Крепятся кабельными стяжками (макс. ширина 7,9 мм) или винтами (макс. диаметр 3 мм)

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001288 Описание класса ETIM 6.0: Маркировочный материал
Размеры:	Отклонения составляют +/- 1,5 мм
Информация:	Высота: прим. 11 мм Ø отверстия: 3 мм
Материал:	Acid resistant stainless steel EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)
Температурный диапазон:	от -80 °C до +500 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.
Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

FLEXIMARK® NM крепления из нержавеющей стали

Артикул	Обозначение	Длина (мм)	Макс. количество знаков	Маркер / ед. упаковки	Упаковка
83254214	FLEXIMARK® PR10 NM4	48.0	6	50	1
83254213	FLEXIMARK® PR10 NM5	60.0	8	50	1
83254212	FLEXIMARK® PR10 NM7	84.0	12	50	1
83254211	FLEXIMARK® PR10 NM9	108.0	16	50	1
83254215	FLEXIMARK® PR10 NM11	176.0	26	50	1
83254210	FLEXIMARK® PR10 NM24	288.0	46	50	1

©2024 Lapp Group - all rights reserved.