


FLEXIMARK® Cablelabel LFL

FLEXIMARK® LFL для маркировки с кабельными стяжками (крепеж с одной или двух сторон). Текст может быть напечатан с помощью нашего программного обеспечения и на обычном лазерном принтере

Информация

LFL2H 9.9-26 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Без галогенов



Стойкий к УФ-лучам

Преимущества

Устойчивость к воздействию химикатов, УФ-излучения, влаги и масел (дизельного топлива, щелочных чистящих средств, соленой воды, этанола и других веществ)

Возможна печать с обеих сторон

Области применения

For cable marking

Крепление к кабелю возможно полиамидными кабельными стяжками

Не требует манжеты для символов

Примечание

Для печати можно использовать программу FLEXIMARK® и обычный лазерный принтер

Используйте лоток для ручной подачи бумаги

Лучшие результаты печати при использовании лазерного принтера с прямой подачей листов

Комплектация

Перфорированные листы DIN A4/A5

Состав изделия

Одностороннее (LFL1H) или двухстороннее (LFL2H) крепление с кабельными стяжками (до 4,5 мм шириной)

Последнее обновление (18.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Cablelabel LFL

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001530 ETIM 5.0 Class-Description: Система маркировки
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001530 Описание класса ETIM 6.0: Система маркировки кабеля
Поставляемые цвета:	Желтый/белый (печать возможна с двух сторон)
Материал:	Безгалогеновый полиэстер Толщина: 0,175 мм
Температурный диапазон:	от -40 до + 125 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

**FLEXIMARK® Sablabel LFL**

Артикул	Обозначение	Цвет	Ширина x Длина (мм)	Поверхность для надписи (мм)	Маркер / ед. упаковки	Упаковка
83254750	FLEXIMARK® ярлык LFL2H 9,9-26 желтый белый	желтый/белый	9.9 x 48.0	9.9 x 26.0	400	1
83254760	FLEXIMARK® ярлык LFL1H 9,9-35 желтый белый	желтый/белый	9.9 x 48.0	9.9 x 35.0	400	1
83254765	FLEXIMARK® Ярлык LFL2H 66-9.9 YEWH	желтый/белый	9.9 x 89.0	9.9 x 66.0	560	1

Последнее обновление (18.05.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16