


## FLEXIMARK® Flexilabel LFL

FLEXIMARK® Flexilabel LFL пустые листы для маркировки с помощью держателей. Текст может быть напечатан с помощью нашего программного обеспечения и на обычном лазерном принтере

### Информация

LFL 9.5-35 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Без галогенов



Стойкий к УФ-лучам

### Преимущества

Устойчивость к воздействию химикатов, УФ-излучения, влаги и масел (дизельного топлива, щелочных чистящих средств, соленой воды, этанола и других веществ)

Возможна печать с обеих сторон

### Области применения

For cable marking

Подходящие ярлыки для манжет PTE/ PTFE и CAB (смотри раздел " Манжеты для маркировки и аксессуары)

### Примечание

Для печати можно использовать программу FLEXIMARK® и обычный лазерный принтер

Используйте лоток для ручной подачи бумаги

Лучшие результаты печати при использовании лазерного принтера с прямой подачей листов

### Комплектация

Перфорированные листы DIN A4

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001288

Последнее обновление (09.08.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## FLEXIMARK® Flexilabel LFL

Поставляемые цвета:	Описание класса ETIM 6.0: Маркировочный материал Желтый/белый (печать возможна с двух сторон)
Материал:	Безгалогеновый полиэстер Толщина: 0,175 мм
Температурный диапазон:	от -40 до + 125 °C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

**FLEXIMARK® Flexilabel LFL**

Артикул	Обозначение	Цвет	Ширина x Длина (мм)	Маркер / ед. упаковки	Упаковка
83254620	FLEXIMARK® Ярлык LFL 6-35 YEWH	желтый/белый	6.0 x 35.0	2350	1
83254650	FLEXIMARK® Ярлык LFL 9.5-17.5 YEWH	желтый/белый	9.5 x 17.5	3190	1
83254660	FLEXIMARK® Ярлык LFL 9.5-28 YEWH	желтый/белый	9.5 x 28.0	2030	1
83254670	FLEXIMARK® Ярлык LFL 9.5-35 YEWH	желтый/белый	9.5 x 35.0	1450	1
83254701	FLEXIMARK® Ярлык LFL 9.9-66 YEWH	желтый/белый	9.9 x 66.0	840	1
83254690	FLEXIMARK® Label LFL 9.5-196 YEWH	желтый/белый	9.5 x 196.0	290	1
83254710	FLEXIMARK® ярлык LFL 12-38 желтый белый	желтый/белый	12.0 x 38.0	1150	1
83254714	FLEXIMARK® ярлык LFL 15-45 желтый белый	желтый/белый	15.0 x 45.0	720	1
83254718	FLEXIMARK® ярлык LFL 19-50 желтый белый	желтый/белый	19.0 x 50.0	560	1
83254719	FLEXIMARK® Ярлык LFL 19-100 YEWH	желтый/белый	19.0 x 100.0	280	1

Последнее обновление (09.08.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16