


## FLEXIMARK® Organized shrink tube

FLEXIMARK® Organized Shrink Tube - термоусаживаемая трубка для маркировки отдельных жил/кабеля, предварительно порезана. Также доступны безгалогеновые версии и стойкие к дизельным маслам



Машиностроение, промышленное оборудование



Железно-дорожный транспорт



Ветроэнергетика



Без галогенов



Время на монтаж



Место для монтажа

### Преимущества

Экономия рабочего времени  
Обрезан точно в размер

### Области применения

Подходит для маркировки кабелей различного диаметра, а также для маркировки отдельных жил

### Стандарты / Сертификаты соответствия

Кабели галогеновые: Сертификация UL 224

### Примечание

Печать с помощью программы FLEXIMARK® и термографического принтера FLEXIMARK® SQUIX или EOS5  
Рекомендованная лента: FTI-X 60-300 BK (арт. № 83260206)

### Комплектация

По запросам - маркировка по требованиям клиентов

Последнее обновление (06.08.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## FLEXIMARK® Organized shrink tube

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001288 Описание класса ETIM 6.0: Маркировочный материал
По запросу:	Поставляется также в устойчивом к воздействию дизеля исполнении (с сертификацией SNCF- NF F00-608)
Поставляемые цвета:	Standard colour: Yellow Также доступна в белом цвете
Материал:	Полиолефин Коэффициент усадки: Кабели безгалогеновые: 2:1 Кабели галогеновые: 3:1
Температурный диапазон:	Кабели безгалогеновые: от -30 до +105 °C Кабели галогеновые: от -55 до + 135 °C Температура усадки: +90 °C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

**FLEXIMARK® Organized shrink tube**

Артикул	Обозначение	Цвет	Диапазон термоусадки (мм)	Длина (мм)	Маркер / ед. упаковки	Упаковка
Без галогенов						
83260225	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 2.4/1.2-12.5 желтый	желтый	1.2 - 2.4	12.5	4000	1
83260228	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 2.4/1.2-16.6 желтый	желтый	1.2 - 2.4	16.6	3000	1
83260100	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 2.4/1.2-25 желтый	желтый	1.2 - 2.4	25.0	2000	1
83260090	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 2.4/1.2-38 желтый	желтый	1.2 - 2.4	38.0	1000	1
83260080	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 2.4/1.2-50 желтый	желтый	1.2 - 2.4	50.0	1000	1
83260226	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 3.2/1.6-12.5 желтый	желтый	1.6 - 3.2	12.5	4000	1
83260229	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 3.2/1.6-16.6 желтый	желтый	1.6 - 3.2	16.6	3000	1
83260101	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 3.2/1.6-25 желтый	желтый	1.6 - 3.2	25.0	2000	1
83260091	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 3.2/1.6-38 желтый	желтый	1.6 - 3.2	38.0	1000	1
83260081	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 3.2/1.6-50 желтый	желтый	1.6 - 3.2	50.0	1000	1
83260227	FLEXIMARK® перфорированный	желтый	2.4 - 4.8	12.5	4000	1

**FLEXIMARK® Organized shrink tube**

Артикул	Обозначение	Цвет	Диапазон термоусадки (мм)	Длина (мм)	Маркер / ед. упаковки	Упаковка
	термоусадочный шланг 4.8/2.4-12.5 желтый					
83260230	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 4.8/2.4-16.6 желтый	желтый	2.4 - 4.8	16.6	3000	1
83260102	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 4.8/2.4-25 желтый	желтый	2.4 - 4.8	25.0	2000	1
83260092	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 4.8/2.4-38 желтый	желтый	2.4 - 4.8	38.0	1000	1
83260082	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 4.8/2.4-50 желтый	желтый	2.4 - 4.8	50.0	1000	1
83260103	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 6.4/3.2-25 желтый	желтый	3.2 - 6.4	25.0	2000	1
83260093	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 6.4/3.2-38 желтый	желтый	3.2 - 6.4	38.0	1000	1
83260083	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 6.4/3.2-50 желтый	желтый	3.2 - 6.4	50.0	1000	1
83260104	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 9.5/4.8-25 желтый	желтый	4.8 - 9.5	25.0	1000	1
83260094	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 9.5/4.8-38 желтый	желтый	4.8 - 9.5	38.0	500	1
83260084	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 9.5/4.8-50 желтый	желтый	4.8 - 9.5	50.0	500	1

**FLEXIMARK® Organized shrink tube**

Артикул	Обозначение	Цвет	Диапазон термоусадки (мм)	Длина (мм)	Маркер / ед. упаковки	Упаковка
83260105	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 12.7/6.4-25 желтый	желтый	6.4 - 12.7	25.0	1000	1
83260095	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 12.7/6.4-38 желтый	желтый	6.4 - 12.7	38.0	500	1
83260085	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 12.7/6.4-50 желтый	желтый	6.4 - 12.7	50.0	500	1
83260106	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 19.1/9.5-25 желтый	желтый	9.5 - 19.1	25.0	1000	1
83260096	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 19.1/9.5-38 желтый	желтый	9.5 - 19.1	38.0	500	1
83260086	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 19.1/9.5-50 желтый	желтый	9.5 - 19.1	50.0	500	1
83260107	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 25.4/12.7-25 желтый	желтый	12.7 - 25.4	25.0	600	1
83260097	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 25.4/12.7-38 желтый	желтый	12.7 - 25.4	38.0	300	1
83260087	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 25.4/12.7-50 желтый	желтый	12.7 - 25.4	50.0	300	1
83260098	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 38.1/19.1-38 желтый	желтый	19.1 - 38.1	38.0	100	1
83260088	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 38.1/19.1-50 желтый	желтый	19.1 - 38.1	50.0	100	1

**FLEXIMARK® Organized shrink tube**

Артикул	Обозначение	Цвет	Диапазон термоусадки (мм)	Длина (мм)	Маркер / ед. упаковки	Упаковка
83260099	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 50.8/25.4-38 желтый	желтый	25.4 - 50.8	38.0	100	1
83260089	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 50.8/25.4-50 желтый	желтый	25.4 - 50.8	50.0	100	1
Галогенный						
83260044	FLEXIMARK® Терм.трубка. 2.4/0.8-25(2) YE	желтый	0.8 - 2.4	25.0	2000	1
83260035	FLEXIMARK® Терм.трубка. 2.4/0.8-38(1) YE	желтый	0.8 - 2.4	38.0	1000	1
83260026	FLEXIMARK® Терм.трубка. 2.4/0.8-50(1) YE	желтый	0.8 - 2.4	50.0	1000	1
83260045	FLEXIMARK® Терм.трубка. 3.2/1.0-25(2) YE	желтый	1.0 - 3.2	25.0	2000	1
83260036	FLEXIMARK® Терм.трубка. 3.2/1.0-38(1) YE	желтый	1.0 - 3.2	38.0	1000	1
83260027	FLEXIMARK® Терм.трубка. 3.2/1.0-50(1) YE	желтый	1.0 - 3.2	50.0	1000	1
83260046	FLEXIMARK® Терм.трубка. 4.8/1.6-25(2) YE	желтый	1.6 - 4.8	25.0	2000	1
83260037	FLEXIMARK® Терм.трубка. 4.8/1.6-38(1) YE	желтый	1.6 - 4.8	38.0	1000	1
83260028	FLEXIMARK® Терм.трубка. 4.8/1.6-50(1) YE	желтый	1.6 - 4.8	50.0	1000	1
83260047	FLEXIMARK® Терм.трубка. 6.4/2.0-25(2) YE	желтый	2.0 - 6.4	25.0	2000	1
83260038	FLEXIMARK® Терм.трубка. 6.4/2.0-38(1) YE	желтый	2.0 - 6.4	38.0	1000	1

**FLEXIMARK® Organized shrink tube**

Артикул	Обозначение	Цвет	Диапазон термоусадки (мм)	Длина (мм)	Маркер / ед. упаковки	Упаковка
83260029	FLEXIMARK® Терм.трубка. 6.4/2.0-50(1) YE	желтый	2.0 - 6.4	50.0	1000	1
83260048	FLEXIMARK® Терм.трубка. 9.5/3.0-25(2) YE	желтый	3.0 - 9.5	25.0	1000	1
83260039	FLEXIMARK® Терм.трубка. 9.5/3.0-38(1) YE	желтый	3.0 - 9.5	38.0	500	1
83260030	FLEXIMARK® Терм.трубка. 9.5/3.0-50(1) YE	желтый	3.0 - 9.5	50.0	500	1
83260049	FLEXIMARK® Терм.трубка. 12.7/4.0-25(2) YE	желтый	4.0 - 12.7	25.0	1000	1
83260040	FLEXIMARK® Терм.тру бка.12.7/4.0-38(1)YE	желтый	4.0 - 12.7	38.0	500	1
83260031	FLEXIMARK® Терм.тру бка.12.7/4.0-50(1)YE	желтый	4.0 - 12.7	50.0	500	1
83260041	FLEXIMARK® Терм.трубка. 19.0/6.0-38(1)YE	желтый	6.0 - 19.0	38.0	500	1
83260032	FLEXIMARK® Терм.тру бка.19.0/6.0-50(1)YE	желтый	6.0 - 19.0	50.0	500	1
83260051	FLEXIMARK® Терм.трубка. 5.4/8.0-25(2)YE	желтый	8.0 - 25.4	25.0	600	1
83260042	FLEXIMARK® Терм.тру бка.25.4/8.0-38(1)YE	желтый	8.0 - 25.4	38.0	300	1
83260033	FLEXIMARK® Терм.трубка. 25.4/8.0-50(1)YE	желтый	8.0 - 25.4	50.0	300	1
83260043	FLEXIMARK® Терм.трубка. 38.1/12.7-38(1)YE	желтый	12.7 - 38.1	38.0	100	1
83260034	FLEXIMARK® Терм.трубка. 38.1/12.7-75(1)YE	желтый	12.7 - 38.1	75.0	100	1
83260050	FLEXIMARK® Терм.тру бка.19.0/6.0-25(2)YE	желтый	6.0 - 19.0	25.0	1000	1