


FLEXIMARK® панельные полоски

Панельные полоски FLEXIMARK® обеспечивают простую, быструю и экономичную маркировку компонентов в распределительных шкафах и на других участках, поскольку не нуждаются в отдельном креплении.



Машиностроение, промышленное оборудование



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Без галогенов



Время на монтаж



Стойкий к УФ-лучам

Преимущества

Высокая стойкость к УФ-излучению и химическим веществам

Возможна печать с помощью функции «Создания модуля» в программе FLEXIMARK®

Самоклеющиеся на различные поверхности

Также возможно крепление с помощью манжет для символов FLEXIMARK® PGS

Области применения

Маркировка электронных компонентов и панелей

Примечание

Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2

Рекомендованная лента: R71 55-360 Harz BK (арт. № 83259604)

Комплектация

По запросам - маркировка по требованиям клиентов

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка

Последнее обновление (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® панельные полоски

Клей:	Перманентный на основе акрила
Поставляемые цвета:	Белый Желтый
Материал:	Безгалогеновый полиэстер
Температурный диапазон:	от -40 °C до +150 °C при монтаже: мин. +10 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

**FLEXIMARK® панельные полоски**

Артикул	Обозначение	Цвет	Ширина (мм)	Метров в ед. упаковки	Упаковка
83260290	FLEXIMARK® панельные полоски 9,5–50 м YE	желтый	9,5	50	1
83260292	FLEXIMARK® панельные полоски 14–50 м YE	желтый	14	50	1
83260294	FLEXIMARK® панельные полоски 19–50 м YE	желтый	19	50	1
83260291	FLEXIMARK® панельные полоски 9,5–50 м WH	белый	9,5	50	1
83260293	FLEXIMARK® панельные полоски 14–50 м WH	белый	14	50	1
83260295	FLEXIMARK® панельные полоски 19–50 м WH	белый	19	50	1

Последнее обновление (03.05.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16