

## FLEXIMARK® TA ярлыки для маркировки компонентов оборудования

Этикетки TA — самоклеящиеся этикетки для маркировки распределительных шкафов и других компонентов, печать производится термографическим принтером

### Информация

Образцы ярлыков предоставляются по запросу



Машиностроение, промышленное оборудование



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Без галогенов



Время на монтаж



Стойкий к УФ-лучам

### Преимущества

Good UV resistance

Не стирается и не повреждается, устойчив к воздействию многих масел и хим. реагентов

### Области применения

Маркировка электронных компонентов, панелей, клавиш и предупредительных табличек

### Примечание

Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2

Рекомендованная лента: R71 110-360 Harz BK (арт. № 83259609)

Другие размеры и цвет по заказам

### Комплектация

По запросам - маркировка по требованиям клиентов

**FLEXIMARK® TA ярлыки для маркировки компонентов оборудования****Техническая информация**

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка
Клей:	Длительное клеящее действие на базе акрила, адгезионная способность: 15 Н/мм
Поставляемые цвета:	Желтый, белый Серебро по запросу
Материал:	Безгалогеновый полиэстер
Температурный диапазон:	от -40 °С до +150 °С при монтаже: мин. +10 °С

**Комментарий**

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

**FLEXIMARK® ТА ярлыки для маркировки компонентов  
оборудования**

Артикул	Обозначение	Цвет	Ширина x Высота (мм)	Маркер / ед. упаковки	Упаковка
83259611	FLEXIMARK® ярлык ТА 15-6 желтый	желтый	15.6 x 6.0	10000	1
83259628	FLEXIMARK® ярлык ТА 18-9 желтый	желтый	18.0 x 9.0	10000	1
83259634	FLEXIMARK® ярлык ТА 20-8 желтый	желтый	20.0 x 8.0	10000	1
83259641	FLEXIMARK® ярлык ТА 25.4-12.7 желтый	желтый	25.4 x 12.7	10000	1
83259653	FLEXIMARK® ярлык ТА 26-10 желтый	желтый	26.0 x 10.0	10000	1
83259664	FLEXIMARK® ярлык ТА 26.5-17.5 желтый	желтый	26.5 x 17.5	5000	1
83259683	FLEXIMARK® ярлык ТА 32-9.5 желтый	желтый	32.0 x 9.5	10000	1
83259594	FLEXIMARK® ярлык ТА 37-9 желтый	желтый	37.0 x 9.0	2000	1
83259574	FLEXIMARK® ярлык ТА 38-13 желтый	желтый	38.0 x 13.0	5000	1
83259694	FLEXIMARK® ярлык ТА 38-19 желтый	желтый	38.0 x 19.0	2000	1
83259700	FLEXIMARK® ярлык ТА 45-23 желтый	желтый	45.0 x 23.0	2000	1
83259706	FLEXIMARK® ярлык ТА 47-28 желтый	желтый	47.0 x 28.0	1500	1
83259712	FLEXIMARK® ярлык ТА 50-23 желтый	желтый	50.0 x 23.0	2000	1
83259718	FLEXIMARK® ярлык ТА 60-36 желтый	желтый	60.0 x 36.0	1000	1
83259724	FLEXIMARK® ярлык ТА 65-35 желтый	желтый	65.0 x 35.0	1000	1
83259736	FLEXIMARK® ярлык ТА 70-48 желтый	желтый	70.0 x 48.0	1000	1
83259783	FLEXIMARK® ярлык ТА 75-28 желтый	желтый	75.0 x 28.0	2000	1
83259755	FLEXIMARK® ярлык ТА 101.6-23 желтый	желтый	101.6 x 23.0	2000	1
83259763	FLEXIMARK® ярлык ТА 101.6-36 желтый	желтый	101.6 x 36.0	1000	1
83259610	FLEXIMARK® ярлык ТА 15-6 белый	белый	15.0 x 6.0	10000	1
83259629	FLEXIMARK® ярлык ТА	белый	18.0 x 9.0	10000	1

Последнее обновление (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapp.russia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03\_16

FLEXIMARK® ТА ярлыки для маркировки компонентов  
оборудования

Артикул	Обозначение	Цвет	Ширина x Высота (мм)	Маркер / ед. упаковки	Упаковка
	18-9 белый				
83259635	FLEXIMARK® ярлык ТА 20-8 белый	белый	20.0 x 8.0	10000	1
83259643	FLEXIMARK® ярлык ТА 25.4-12.7 белый	белый	25.4 x 12.7	10000	1
83259655	FLEXIMARK® ярлык ТА 26-10 белый	белый	26.0 x 10.0	10000	1
83259665	FLEXIMARK® ярлык ТА 26.5-17.5 белый	белый	26.5 x 17.5	5000	1
83259685	FLEXIMARK® ярлык ТА 32-9.5 белый	белый	32.0 x 9.5	10000	1
83259593	FLEXIMARK® ярлык ТА 37-9 белый	белый	37.0 x 9.0	2000	1
83259573	FLEXIMARK® ярлык ТА 38-13 белый	белый	38.0 x 13.0	5000	1
83259695	FLEXIMARK® ярлык ТА 38-19 белый	белый	38.0 x 19.0	2000	1
83259701	FLEXIMARK® ярлык ТА 45-23 белый	белый	45.0 x 23.0	2000	1
83259707	FLEXIMARK® ярлык ТА 47-28 белый	белый	47.0 x 28.0	1500	1
83259713	FLEXIMARK® ярлык ТА 50-23 белый	белый	50.0 x 23.0	2000	1
83259719	FLEXIMARK® ярлык ТА 60-36 белый	белый	60.0 x 36.0	1000	1
83259725	FLEXIMARK® ярлык ТА 65-35 белый	белый	65.0 x 35.0	1000	1
83259737	FLEXIMARK® ярлык ТА 70-48 белый	белый	70.0 x 48.0	1000	1
83259782	FLEXIMARK® ярлык ТА 75-28 белый	белый	75.0 x 28.0	2000	1
83259756	FLEXIMARK® ярлык ТА 101.6-23 белый	белый	101.6 x 23.0	2000	1
83259764	FLEXIMARK® ярлык ТА 101.6-36 белый	белый	101.6 x 36.0	1000	1
83259673	FLEXIMARK® ярлык ТА 30-20 белый	белый	30.0 x 20.0	6000	1

Последнее обновление (01.05.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое Управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03\_16