

FLEXIMARK® TA полосы из пеноматериала

FLEXIMARK® Ярлыки из пористого полиэстера - экономичная альтернатива гравированным полимерным табличкам для маркировки компонентов, например, распределительных шкафов



Машиностроение, промышленное оборудование



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Без галогенов



Время на монтаж



Стойкий к УФ-лучам

Преимущества

Хорошая стойкость к воздействию УФ-лучей

Самоклеющиеся на различные поверхности

Экономичная альтернатива гравированным полимерным табличкам

Области применения

Маркировка электронных компонентов, панелей, клавиш и предупредительных табличек

Примечание

Печать с помощью программы FLEXIMARK® и термографического принтера FLEXIMARK® SQUIX или EOS5

Рекомендованная лента: FTI-Y 60-360 BK (арт. № 83260201)

Комплектация

По запросам - маркировка по требованиям клиентов

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка

Клей:

Перманентный на основе акрила

Последнее обновление (09.08.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® TA полосы из пеноматериала

Поставляемые цвета:	Серебристый Белый в онлайн-каталоге
Материал:	Полиэстерный пористый материал
Температурный диапазон:	от -40 до +90 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

**FLEXIMARK® TA полосы из пеноматериала**

Артикул	Обозначение	Цвет	Ширина (мм)	Метров в ед. упаковки	Упаковка
Полоса для панели					
83255355	FLEXIMARK® TA пенопласт 13–20 м SR	серебристый	13	20	1
83255356	FLEXIMARK® TA пенопласт 15–20 м SR	серебристый	15	20	1
83255357	FLEXIMARK® TA пенопласт 18–20 м SR	серебристый	18	20	1
83255358	FLEXIMARK® TA пенопласт 25–20 м SR	серебристый	25	20	1
83255359	FLEXIMARK® TA пенопласт 30–20 м SR	серебристый	30	20	1
83255360	FLEXIMARK® TA пенопласт 35–20 м SR	серебристый	35	20	1
83255361	FLEXIMARK® TA пенопласт 50–20 м SR	серебристый	50	20	1
83255362	FLEXIMARK® TA пенопласт 80–20 м SR	серебристый	80	20	1
83255363	FLEXIMARK® TA пенопласт 100–20 м SR	серебристый	100	20	1

Последнее обновление (09.08.2020)
©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16