


FLEXIMARK® Cablemarking FCC

Маркировка кабелей FLEXIMARK® FCC — индивидуальная кабельная маркировка с манжетами из пластика для крепления кабельными стяжками на кабели и провода



Подходит для применения вне помещений



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Время на монтаж



Стойкий к воздействию кислот



Стойкий к УФ-лучам

Преимущества

Не требуется подготовка к монтажу

Устойчивость к воздействию химикатов, УФ-излучения, влаги и масел (дизельного топлива, щелочных чистящих средств, соленой воды, этанола и других веществ)

Области применения

For cable marking

Примечание

Ярлыки поставляются с нанесенным текстом по требованию клиента (услуги печати включены в стоимость)

Печать в 1 или 2 строки

Длина текста произвольная, с увеличением длины текста уменьшается шрифт

Процес заказа:

данные клиента передаются сотруднику LAPP по электронной почте в форме Excel-файла вместе с заказом

столбец A: содержимое строки 1

столбец B: содержимое строки 2

столбец B или C: Количество ярлыков с соответствующим текстом

Шаблон заказа для распечатки:

www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware/fleximark-individuelle-markierungen/

FLEXIMARK® Cablemarking FCC

Комплектация

В комплект включены FLEXIMARK® манжеты PTEF напечатанные FLEXIMARK® пластиковые ярлыки (не безгалогеновые) или Flexilabel LFL (безгалогеновые) и 2 стандартные кабельные стяжки PA 6.6 (черные)

Ярлыки (вкл. кабельные стяжки) поставляются смонтированными

1 ед. упак.= 1 ярлык, ограничений по мин. объёму заказа нет

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001288 Описание класса ETIM 6.0: Маркировочный материал
Примечание:	Стандартные кабельные стяжки: черные (142 x 2,4 мм)
Размеры:	Длина текста: 35 мм Длина ярлыка: 50 мм
Поставляемые цвета:	Стандартный цвет: черный текст на желтом или белом фоне Also available in green, blue and red
Материал:	Материал манжет: безгалогеновый полиэтилен Ярлыки: не безгалогеновый ПВХ или безгалогеновый полиэстер (версия LFL)
Температурный диапазон:	от -30 до +70 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

**FLEXIMARK® Cablemarking FCC**

Артикул	Обозначение	Цвет	Высота (мм)	Маркер / ед. упаковки
С желтыми маркерами из ПВХ (содержат галогены)				
83251300	Кабельный маркер FLEXIMARK® FCC 6 YE	желтый	6.0	1
83251320	Кабельный маркер FLEXIMARK® FCC 9,5 YE	желтый	9.5	1
83251350	Кабельный маркер FLEXIMARK® FCC 19 YE	желтый	19.0	1
С желтыми этикетками LFL из полиэфира (не содержат галогенов)				
83274670	Кабельный маркер FLEXIMARK® LFL 9,5-35 YE FCC	желтый	9.5	1
С белыми маркерами из ПВХ (содержат галогены)				
83251301	Кабельный маркер FLEXIMARK® FCC 6 WH	белый	6.0	1
83251321	Кабельный маркер FLEXIMARK® FCC 9,5 WH	белый	9.5	1
83251351	Кабельный маркер FLEXIMARK® FCC 19 WH	белый	19.0	1

Последнее обновление (01.05.2024)

©2024 Larrp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrpussia.larrpgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03_16