


## Термоусадочные трубки FLEXIMARK® FCC-FK

Термоусадочные шланги FLEXIMARK® FCC — термоусадочные шланги с индивидуальным текстом, главным образом для железнодорожного транспорта

### Информация

Термоусадочная трубка FK 12,7 RD 5-7 входит в набор с образцами FLEXIMARK® (арт. № M3251010)



Машиностроение, промышленное оборудование



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Не поддерживают горение



Без галогенов



Время на монтаж

### Преимущества

Индивидуальная печать на отрезках термоусаживаемых трубок по требованиям клиентов  
Защита изоляции кабеля

### Области применения

For cable marking

Для применения в местах с ограниченным пространством

Подходят для применения на железнодорожном транспорте и на ветроэлектрических установках

### Стандарты / Сертификаты соответствия

Flame retardant according to

ASTM D635-HB

### Примечание

Ярлыки поставляются с нанесенным текстом по требованию клиента (услуги печати включены в стоимость)

Печать в 1 или 2 строки

Последнее обновление (02.08.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## Термоусадочные трубки FLEXIMARK® FCC-FK

Укажите в письме-заказе нужный цвет текста, тип шрифта и требуемую форму отгрузки (нарезка или перфорация)  
Ordering process: Customer-specific data will be emailed as an Excel file to the responsible Lapp employee when the order is made

Column A: Row 1 content

Column B: Row 2 content

Column B or C: Number of markers with corresponding text

Print jobs template: [www.lappkabel.com/service/downloadcenter/markingsystem/fleximark-customized-markings.html](http://www.lappkabel.com/service/downloadcenter/markingsystem/fleximark-customized-markings.html)

### Комплектация

1 ед. упак.= 1 ярлык, ограничений по мин. объёму заказа нет

Поставка нарезанными частями или одним куском (уже с перфорацией)

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001288

Описание класса ETIM 6.0: Маркировочный материал

Поставляемые цвета:

Чёрный

По запросу: синий, красный, желтый, белый

Материал:

Полиолефин

Коэффициент термоусадки:

2:1

Температурный диапазон:

от -55 до +125 °C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

## Термоусадочные трубки FLEXIMARK® FCC-FK

Артикул	Обозначение	Цвет	Ø перед термоусадкой, мм	Ø после термоусадки, мм	Количество знаков	Маркер / ед. упаковки
83280029	FLEXIMARK® термоусадочная трубка FCC-FK 3,2 BK	чёрный	3,2	1,6	1-7	1
83280030	FLEXIMARK® термоусадочная трубка FCC-FK 3,2 BK	чёрный	3,2	1,6	8–12	1
83280031	FLEXIMARK® термоусадочная трубка FCC-FK 3,2 BK	чёрный	3,2	1,6	13–17	1
83280032	FLEXIMARK® термоусадочная трубка FCC-FK 4,8 BK	чёрный	4,8	2,4	1-7	1
83280033	FLEXIMARK® термоусадочная трубка FCC-FK 4,8 BK	чёрный	4,8	2,4	8–12	1
83280034	FLEXIMARK® термоусадочная трубка FCC-FK 4,8 BK	чёрный	4,8	2,4	13–17	1
83280035	FLEXIMARK® термоусадочная трубка FCC-FK 6,4 BK	чёрный	6,4	3,2	1-7	1
83280036	FLEXIMARK® термоусадочная трубка FCC-FK 6,4 BK	чёрный	6,4	3,2	8–12	1
83280037	FLEXIMARK® термоусадочная трубка FCC-FK 6,4 BK	чёрный	6,4	3,2	13–17	1
83280038	FLEXIMARK® термоусадочная трубка FCC-FK 9,5 BK	чёрный	9,5	4,75	1-7	1
83280039	FLEXIMARK® термоусадочная трубка FCC-FK 9,5 BK	чёрный	9,5	4,75	8–12	1
83280040	FLEXIMARK® термоусадочная трубка FCC-FK 9,5 BK	чёрный	9,5	4,75	13–17	1
83280041	FLEXIMARK® термоусадочная трубка FCC-FK 12,7 BK	чёрный	12,7	6,35	1-7	1
83280042	FLEXIMARK® термоусадочная трубка FCC-FK 12,7 BK	чёрный	12,7	6,35	8–12	1

## Термоусадочные трубки FLEXIMARK® FCC-FK

Артикул	Обозначение	Цвет	Ø перед термоусадкой, мм	Ø после термоусадки, мм	Количество знаков	Маркер / ед. упаковки
83280043	FLEXIMARK® термоусадочная трубка FCC-FK 12,7 BK	чёрный	12,7	6,35	13–17	1
83280044	FLEXIMARK® термоусадочная трубка FCC-FK 19,1 BK	чёрный	19,1	9,55	1-7	1
83280045	FLEXIMARK® термоусадочная трубка FCC-FK 19,1 BK	чёрный	19,1	9,55	8–12	1
83280046	FLEXIMARK® термоусадочная трубка FCC-FK 19,1 BK	чёрный	19,1	9,55	13–17	1

Последнее обновление (02.08.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16