

FLEXIMARK® запрещающие таблички

Предупреждающие таблички в соотв. с ISO 7010 из ламинированного полиэстера для длительной маркировки

Информация

Все условные обозначения согласно ISO 7010



Без галогенов



Стойкий к УФ-лучам

Преимущества

Особая стойкость к ультрафиолету, влаге, химикатам (например, средству для очистки стекла, спирту, маслу)

Устойчивость к появлению царапин

Высокая клейкость

Области применения

Монтаж распределительных электрошкафов

Машиностроение

Robotics

Знаки безопасности для промышленной среды

Для применения внутри и вне помещений

Характеристики

Самоклеющиеся этикетки

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка

По запросу:

Другие размеры и условные обозначения

Поставляемые цвета:

красный

Материал:

Ламинированный полиэстер (без галогенов)

Температурный диапазон:

от -40 °C до +150 °C при монтаже: мин. +10 °C

FLEXIMARK® запрещающие таблички

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

FLEXIMARK® запрещающие таблички

Артикул	Обозначение	Описание	Размеры в миллиметрах	Маркер / ед. упаковки	Упаковка
83880190	FLEXIMARK® P003 adh 25	Запрет открытого огня, запрещается пользоваться открытыми источниками огня и курить	25	10	1
83880191	FLEXIMARK® P003 adh 50	Запрет открытого огня, запрещается пользоваться открытыми источниками огня и курить	50	10	1
83880192	FLEXIMARK® P003 adh 100	Запрет открытого огня, запрещается пользоваться открытыми источниками огня и курить	100	10	1
83880202	FLEXIMARK® P007 adh 25	Запрещен вход лицам, пользующимся кардиостимуляторами или имплантированными дефибрилляторами	25	10	1
83880203	FLEXIMARK® P007 adh 50	Запрещен вход лицам, пользующимся кардиостимуляторами или имплантированными дефибрилляторами	50	10	1
83880204	FLEXIMARK® P007 adh 100	Запрещен вход лицам, пользующимся кардиостимуляторами или имплантированными дефибрилляторами	100	10	1
83880253	FLEXIMARK® P024 adh 25	Вход на территорию закрыт	25	10	1
83880254	FLEXIMARK® P024 adh 50	Вход на территорию закрыт	50	10	1
83880255	FLEXIMARK® P024 adh 100	Вход на территорию закрыт	100	10	1
83880274	FLEXIMARK® P031 adh 25	Переключение запрещено	25	10	1
83880275	FLEXIMARK® P031 adh 50	Переключение запрещено	50	10	1
83880276	FLEXIMARK® P031 adh 100	Переключение запрещено	100	10	1

Последнее обновление (23.07.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrplussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03_16

FLEXIMARK® запрещающие таблички

